

# PHILIPS

## LEDtube EM T8

LED

1200 mm

4000 K

G13



8720169323933



# Robuste LED- Arbeitsbeleuchtung mit ausgezeichneter Lichtqualität

Der Umstieg auf Philips LED-Röhren ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, alte Leuchtstofflampen durch moderne und effiziente LED Technologie zu ersetzen. Diese Philips LED-Röhre passt hervorragend dorthin, wo viel Licht gebraucht wird.

### Entscheiden Sie sich für eine nachhaltige Lösung

- Profitiere von den Energieeinsparungen mit LEDs ohne Abstriche an der Lichtqualität. Spare sofort über 50 % Energie durch den Austausch Deiner vorhandenen Leuchtstoffröhren (seit 2023 gemäß EU-Verordnung verboten).

### Wähle einen einfachen Ersatz für Deine alten Leuchtstofflampen

- Der perfekte Ersatz für stabförmige Leuchtstoffröhren, der sofort in vorhandene Leuchten eingesetzt werden kann. Einfaches Plug & Play, ohne dass eine Neuverkabelung nötig ist.
- Für den Betrieb mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten entwickelt.

# Besonderheiten

**Spart über 50 % Energie im Vergleich zu Leuchtstofflampen**

**Schnell und einfach zu installieren**

**Mit elektromagnetischen Vorschaltgerät kompatibel**

## Daten

### Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: T8
- Sockel: G13
- Kolbenausführung: Matt
- Dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

### Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 10.000

### Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

### Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja

### Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 240
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nomineller Lichtstrom: 1600 lm
- Nennlichtausbeute (Nom): 100

### Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

### Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169323933
- Artikelnr.: 872016932393301
- Produkttitel: LED T8 1200mm 16W G13 CW 1CT/4 DISC

### Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220-240 V
- Leistung: 16
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 16

### Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 1.214 mm
- Gesamte Länge: 1.214 mm
- Gesamte Breite: 28 mm

### Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED

### Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

### Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169323933
- Nettogewicht: 0,18 kg
- Bruttogewicht: 0,23 kg
- Höhe: 127,7 cm
- Länge: 3,1 cm
- Breite: 3,1 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-05-13  
Version: 0.84

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)