

PHILIPS

Filament-Lampe,
transparent 15W T20 E14

LED

2700 K

135 lm

15000 Std.



8720169336650

A
↑
G F



Moderne LED für zu Hause

Diese moderne LED-Lampe eignet sich hervorragend als Allgemeinbeleuchtung für tägliche Aktivitäten in Haus und Wohnung. Du erhältst sofortige Energieeinsparungen ohne Abstriche bei der Lichtqualität. Außerdem müssen Leuchtmittel nicht mehr so häufig gewechselt werden.

Wählen Sie einen einfachen Ersatz für Ihre alten Glühlampen

- Ähnliche Form und Größe wie Glühlampen in Kerzenform

Besonderheiten

Ähnliche Form und Größe wie Glühlampen in Kerzenform

Mit ihrem wunderschönen Design und den gebräuchlichen Abmessungen ist

dies eine zeitgenössische und zugleich energiesparende Standard-LED-Kerzenlampe. Der perfekte nachhaltige

Ersatz für herkömmliche Glühlampen in Kerzenform.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: T20
- Sockel: E14
- dimmbar: Nein
- Kolbenausführung: Klar
- Kolbenmaterial: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 300 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 135 lm
- Nennlichtausbeute (Nom): 90 lm/W

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169336650
- Artikelnr.: 872016933665000
- Produkttitel: LED classic 15W T20 E14 WW CL ND SRT6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.4
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 15 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Leistung: 1,5 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 2

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 56 mm
- Gesamte Länge: 56 mm
- Gesamte Breite: 20 mm

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- EPREL-Registrierungsnummer: 1945452
- Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich: No

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8720169336650
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Bruttogewicht: 0,02 kg
- Höhe: 12,8 cm
- Länge: 2,6 cm
- Breite: 6,4 cm



Ausstellungsdatum:
2025-12-31
Version: 0.286

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.