

Filament Lampe
ST64 40K


Ultra-effizientes
Solarsystem

4000 K

Glas

Solar

8720169362000



Wirklich langlebig, mit austauschbarer Lampe und Batterien

Die Philips Solarlampe ist speziell für UltraEfficient Außenleuchten entwickelt.

Nachhaltige Lichtlösungen

- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Hochwertiges Licht

- Kaltweißes Licht 4000 K

Besonderheiten


Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 15.000 Stunden. Du

kannst folglich jahrelang jeden Abend das perfekte Gartenlicht genießen und musst Dir keine Gedanken über die Wartung machen.

Kaltweißes Licht 4000 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichötne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierenderes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt ein kaltweißes Licht bei 4000 K.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Transparent
- Material: Glas

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 15.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Nein
- Solarenergie: Nein
- Herzstück: Nein

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K

Sonstiges

- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Zubehör
- LED-Innovationen: UltraEfficient
- Zusätzliche Funktionen: Solar

Stromverbrauch

- Leistung: 2,5

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,04 kg
- Gesamte Höhe: 130 mm
- Gesamte Länge: 60 mm
- Gesamte Breite: 60 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169362000
- Nettogewicht: 0,04 kg
- Bruttogewicht: 0,1 kg
- Höhe: 15,5 cm
- Länge: 8,5 cm
- Breite: 8,5 cm

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 500
- Lichtfarbe: Kaltweißes Licht
- Netzstrom: 27 DC
- Leuchte dimmbar: Nein
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse III
- Anzahl Lichtquellen: 1



Ausstellungsdatum:
2025-12-06
Version: 0.265

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.