

PHILIPS

Bodenspots/Erdspieße
Ashlyn, 1,4 W

Solarenergie für den
Außenbereich

2700 K

Schwarz

Von Sonnenuntergang bis
Sonnenaufgang; solar;
wasserbeständig



8720169362246



Langlebige Solar-Gartenleuchten für jede Jahreszeit

Die Philips Ashlyn ist eine zuverlässige Solarleuchte mit einer längeren Nutzlebensdauer. Sie senkt den Energieverbrauch und leistet einen Beitrag zu Nachhaltigkeit.

Benutzerfreundlich

- Einstellbare Lichtrichtung

Einfache Installation

- Keine Verkabelung erforderlich

Nachhaltige Lichtlösungen

- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

Hochwertige Qualität

- Qualitativ hochwertiges Material

Für den Außenbereich

- IP44 – witterfest

Hochwertiges Licht

- Warmes Weißlicht 2700 K

Besonderheiten

Einstellbare Lichtrichtung

Mit diesem einzigartigen, drehbaren Panel richtest Du das Licht einfach dorthin, wo Du es brauchst. Es ist das perfekte Licht für alle Deine Aktivitäten im Freien, ob nun für das Abendessen mit Familie und Freunden auf Deiner Terrasse oder zur Entspannung im Garten mit einem guten Buch.

Qualitativ hochwertiges Material



Keine Verkabelung erforderlich




Die Stromversorgung der Leuchte erfolgt ausschließlich mit Solarenergie. Sie muss nicht verkabelt werden, daher kannst Du diese Leuchte einfach überall in Deinem Garten oder anderen Außenbereichen positionieren und an anderer Stelle neu positionieren.

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 25.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang das perfekte Lichtambiente in Deinen Zuhause genießen, ohne Dir Gedanken über die Wartung machen zu müssen.

Warmes Weißlicht 2700 K



Diese Philips Außenleuchte besteht aus hochwertigem Materialien mit überragendem Design. Dies sorgt für die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts. Es ist korrosionsbeständig und hält jedem Wetter stand.

IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Wustest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierenderes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt warmes, entspannendes Licht bei 2700 K.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 25.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Nein
- Solarenergie: Ja
- Herzstück: Nein

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 120 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K

Sonstiges

- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Bodenspots/Erdspieße
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: Sonnenauf- bis -untergang, Solar, wasserbeständig

Stromverbrauch

- Leistung: 1,4

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,35 kg
- Gesamte Höhe: 350 mm
- Gesamte Länge: 130 mm
- Gesamte Breite: 190 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 150
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht
- Netzstrom: 4 DC
- Leuchte dimmbar: Nein
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse III
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8720169362246
- Nettogewicht: 0,35 kg
- Bruttogewicht: 0,5 kg
- Höhe: 21,5 cm
- Länge: 15 cm
- Breite: 11,5 cm



Ausstellungsdatum:
2025-12-06
Version: 0.254

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.