

PHILIPS

Lampe 100 W A60
E27

Smarte LED

Farbfähige smarte Lampe

Bis zu 1521 Lumen @ 2700 K

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung per App oder
Sprache

8721103046611



Smartes Licht fürs tägliche Leben

Genieße ein ganz persönliches Beleuchtungserlebnis zuhause mit dieser smarten vollfarbigen Lampe, die helles Licht in Millionen von Farben sowie verschiedene Weißtöne erzeugen kann, außerdem ist sie von kühlem, bläulichem Weiß bis zu warmen, gelblichen Tönen frei einstellbar. Verwende die Deep Dimming-Funktion, um die ideale Helligkeit für jede Aktivität einzustellen, egal ob Du ein Buch liest oder Dir auf dem Sofa einen Film anschaust. Verbinde Deine smarte Lampe ganz einfach mit Deinem WLAN und steure sie mit der WiZ App oder Deiner Stimme für zusätzlichen Komfort.

Smarte Steuerung

- Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar
- Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar
- Alle Hände frei dank Sprachsteuerung
- Heller als je zuvor
- Fähigkeit zum tiefen Dimmen

Smarte Eigenschaften

- Automatisiere dein Licht mit Routinen

Lichtmodi

- Millionen Farben und dynamische Lichtmodi
- Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest

Besonderheiten

Ortsunabhängige Steuerung



Steuere deine WiZ-Lampen mit deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn du mal das Licht zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

Ortsunabhängige Steuerung



Steuere Deine Geräte mit Deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn Du mal Deine Geräte zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

Alle Hände frei dank Sprachsteuerung




Steuere deine Lampen einfach mit deiner Stimme, aktiviere dazu einfach die Integration in Google, Alexa oder richte einen Siri-Kurzbefehl ein.

Heller als je zuvor



Durch ihre A60-Standardform und den E27-Sockel ist diese Lampe für die meisten Fassungen in den meisten Haushalten geeignet, sie kann aber ein erstaunlich helles Licht von 1521 lm erzeugen.

Fähigkeit zum tiefen Dimmen




Erziele die perfekte Beleuchtung für Dein Zuhause mit einer dimmbaren smarten Lampe, deren Helligkeit du leicht anpassen kannst – je nach Stimmung und Aktivitäten, von 100 % bis herab auf 1 %.

Automatisiere dein Licht mit Routinen

Lass deine Lampen automatisch auf deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit dein Licht angeht, wenn du nach Hause kommst und ausgeht, wenn du es nicht brauchst.

Millionen Farben und dynamische Lichtmodi



Wähle aus Millionen Lichtfarben und lass in deinem Zuhause eine einmalige Atmosphäre entstehen. Genieße die subtilen Unterschiede, die unsere dynamischen Lichteffekte erzeugen.

Stelle warmes bis kühles Weißlicht ein und lege verschiedene Modi fest



Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kühlen bis weichem warmen Weißlicht aus oder entscheide Dich für einen voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen, um die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten festzulegen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A60
- Sockel: E27
- Technologie: Smartes WLAN
- Glasart: Satiniert
- Dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Höhe: 12,2 cm
- Gewicht: 0,062 kg
- Breite: 6 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 15.000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200-6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 121,68

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 70 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8721103046611
- Artikelnr.: 872110304661100
- Produkttitel: PHI WFB 100W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220-240 V
- Wattleistung: 12,5 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 13

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 12,2 cm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15.000
- Nennleistung: 12.5 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 2224719
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103046611
 - Nettogewicht: 0,06 kg
 - Bruttogewicht: 0,11 kg
- Höhe: 16 cm
 - Länge: 7 cm
 - Breite: 7 cm



Ausstellungsdatum:
2026-05-14
Version: 0.428

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.