

PHILIPS

Fernbedienung
Deckenleuchte 24W

Deckenleuchten

4000/6500/2700 K

Weiß

Dimmbar; Fernbedienung; einstellbares Weiß

8721103055927



Die gewünschte Atmosphäre auf Knopfdruck

Ein paar Klicks auf der Fernbedienung genügen, um die Lichteinstellung Deiner Philips All-in-One-LED-Deckenleuchte maximal flexibel und komfortabel auf den aktuellen Anlass abstimmen. Komfortables Licht, das Deine Augen schont. Schaffe mit Licht, das Deine individuellen Bedürfnisse kennt, jederzeit das gewünschte Wohlfühlambiente.

Einfach in der Handhabung

- Einfache Installation

Lichteffekt

- SceneSwitch Farbveränderung
- Gleichmäßige Lichtverteilung

Hochwertige Qualität

- EyeComfort - Licht, das die Augen schont

Überwachung

- Bequeme Helligkeitsregelungsfunktion zum stufenweisen Dimmen (Fernbedienung inbegriffen)

Besonderheiten

Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation: Befestige oder hänge die Leuchte einfach an die Wand oder Decke und stecke den Stecker ein und schon ist die Leuchte betriebsbereit.

SceneSwitch Farbveränderung

Mit der SceneSwitch Farbveränderung können Sie die allgemeine Stimmung eines Wohnraums zu Hause einstellen. Mit kühlem Tageslicht bleiben Sie konzentriert, mit kaltweißem Licht können Sie produktiver arbeiten, oder Sie entspannen sich mit warmweißem Licht. Das heißt, Sie können die Lampen in Ihrem Zuhause Ihren täglichen Aktivitäten entsprechend steuern.

Gleichmäßige Lichtverteilung

Erzeuge in allen Deinen Zimmern ein gleichmäßiges und einheitliches Licht.

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

Bequeme

Helligkeitsregelungsfunktion zum stufenweisen Dimmen (Fernbedienung inbegriffen)

Wechsle zwischen unterschiedlichen Helligkeitsstufen, immer passend zu Deiner Stimmung oder Aktivität.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 20.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700–4000–6500 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 100

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, Fernbedienung, Tunable White

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 198 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,84 kg
- Gesamte Höhe: 60 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 300 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 2400
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Ja
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse I

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103055927
- Nettogewicht: 0,84 kg
- Bruttogewicht: 1,05 kg
- Höhe: 35 cm
- Länge: 34,5 cm
- Breite: 8 cm



Ausstellungsdatum:
2026-04-15
Version: 0.294

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.