



Das richtige Licht für alle Deine Bedürfnisse – auf Knopfdruck

Mit den ferngesteuerten Deckenleuchten Valen von Philips passt sich Deine Beleuchtung an Dein Leben an, nicht umgekehrt. Mit nur einem Klick kannst Du Deinen Raum verwandeln – egal, ob Du anregende Helligkeit oder warme Töne zum Entspannen brauchst. Die exklusive Dim-to-warm-Technologie schafft die gemütliche Atmosphäre von Kerzenlicht für ein sanftes Licht, wenn Du zur Ruhe kommen willst. Keine komplizierten Einstellungen, kein Ärger – nur nahtlose, intuitive Kontrolle für jeden Moment Deines Tages. Die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

Schaffen Sie eine warme Atmosphäre

· dimmen auf warm

Unbegrenzte Möglichkeiten

· Volle Flexibilität, um das perfekte Ambiente zu schaffen

Vielseitige Beleuchtung für jeden Moment deines Tages

• Starkes Herunterdimmen bis auf 1 %

Einfach in der Handhabung

• Einfache Installation

Überwachung

• Einfache Steuerung

Besonderheiten

dimmen auf warm

Mit der WarmGlow Technologie wird das Licht wärmer, wenn es dunkler geregelt wird, genau wie bei einer herkömmlichen Glühfadenbirne. Dimme 2700 K bis auf 2200 K und 1 % herunter, um eine gemütliche Kerzenlichtatmosphäre zu schaffen.

Volle Flexibilität, um das perfekte Ambiente zu schaffen

Schaffe die gewünschte Atmosphäre für alle Deine Räume und Aktivitäten, indem Du mühelos aus fünf verschiedenen Einstellungen wählst: Nightlight (2700 K), Relax (2200 K), Bright (3000 K), Concentrate (4000 K) und Energize (6500 K)

Starkes Herunterdimmen bis auf 1 %

Mit dem starken Herunterdimmen bis auf 1 % kannst Du ganz einfach die perfekte Atmosphäre schaffen – egal, ob Du einen Film schauen oder das Licht dimmen willst, ob Du zu Bett gehen möchtest oder ein Nachtlicht brauchst.

Einfache Installation

Durch den einfachen Kabelstecker und eine Drehverschluss-Mechanik können die Leuchten schnell ohne Spezialwerkzeug oder besondere Verfahren installiert werden. Die Fernbedienung oder der Wandschalter werden einfach an der Wand befestigt, sodass sie immer verfügbar sind, wenn Du das Licht ein- oder ausschalten willst.

Einfache Steuerung

Installiere Valen einfach wie eine gewöhnliche Deckenleuchte und bediene sie mit der Fernbedienung oder dem Wandschalter. Kein Pairing, keine mobile App – einfach auspacken, installieren und mit der Fernbedienung oder dem Wandschalter bedienen. Wähle Deine bevorzugten Szenen oder Dimmpegel mit nur einem Klick. Diese Leuchte hat einen integrierten Speicher, der Deine letzte Lichteinstellung speichert, damit Du Deine Lieblingsszene immer zur Verfügung hast.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck:
 Innenbeleuchtung
- · dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- · Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
- · Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- · Nennlebensdauer: 20.000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Batterien im Lieferumfang enthalten:
 Nein
- · Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- · LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

Lichteigenschaften

- · Farbkonsistenz: 6 SDCM
- · Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200-6500 K
- · Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 119 lm/W

Sonstiges

- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja
- $. \ LED\text{-}Innovationen: EyeComfort \\$
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, Fernbedienung, Tunable White, WarmGlow

Andere Eigenschaften

· Lampenstrom: 117 mA

Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.5

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 1,2 kg
Gesamte Höhe: 40 mm
Gesamte Länge: 300 mm
Gesamte Breite: 300 mm

Service

• Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

• Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1550 (@2700K)

· Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht

· Netzstrom: AC 220-240

• IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt

(Finger)

· Schutzklasse: Klasse II

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8721103060860

Nettogewicht: 1,05 kgBruttogewicht: 1,25 kg

Höhe: 30 cmLänge: 6,2 cmBreite: 30 cm



Ausstellungsdatum: 2025-12-06

Version: 0.496

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signifu hertebt, nicht als

sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.