

PHILIPS

Olas Deckenventilator mit
Beleuchtung 35 W
(Ventilator) + 24 W (Leuchte)

Deckenventilator mit
Beleuchtung

3000–6500 K

Black

Dimmbar; MultiColor
Farbtemperatur; Fernbedienung;
einstellbares Weiß

8721103096128



Kräftiger und leiser Luftstrom mit einstellbarer LED- Beleuchtung

Der Philips Olas Deckenventilator mit LED-Beleuchtung sorgt den ganzen Tag und das ganze Jahr über für helle, komfortable und stilvolle Innenräume. Mit feststehenden Ventilatorflügeln, einem großzügigen Luftvolumen und zwei Luftstromrichtungen bietet unser Deckenventilator gleichbleibende Leistung, kühlt im Sommer schnell und sorgt im Winter für eine effektive Luftumwälzung. Der flüsterleise Motor wird Deinen Schlaf und Deine Konzentration nicht stören, während die stabile Deckenhalterung und die perfekt ausbalancierten Ventilatorflügel Vibrationen minimieren – für größtmögliche Sicherheit und ohne Rissbildung in der Decke. Das Licht selbst bietet die hohe Lichtqualität und Anpassungsfähigkeit, die Du von Philips gewohnt bist. Kreiere das perfekte Ambiente für jeden Moment mit sanftem Dimmen (bis herab zu 5 %) und dem einstellbaren Weißlicht von Warmweiß (3000 K) bis zu Tageslichtweiß (6500 K). Mit unserer verbesserten RF-basierten Fernbedienung kannst Du Deinen Deckenventilator mit LED-Beleuchtung ganz einfach von überall in Deinem Zuhause aus steuern – Du musst die Fernbedienung nicht mehr auf den Ventilator richten.

Hochwertige Qualität

- Leiser Betrieb

Überwachung

- Nahtlos einstellbares Ambiente
- Intuitive Fernbedienung

Lebensdauer

- Leistungsstarker Luftstrom
- Einstellbare Ventilatorgeschwindigkeit
- Zwei Luftstromrichtungen

Sicherheit und hohe Lebensdauer

- Sicher und stabil

Besonderheiten

Leiser Betrieb

Der leise DC-Motor (<50 dB – weniger als das Brummen eines Kühlschranks) stört Dich nicht im Schlaf und lenkt Dich nicht ab, wenn Du Dich konzentrieren musst; die stabile Deckenhalterung minimiert Vibrationen

Nahtlos einstellbares Ambiente

Philips Deckenventilatoren mit LED-Beleuchtung bieten ein gleichmäßiges Dimmen bis herab zu 5 %, mit einstellbarem Weißlicht von Warmweiß (3000 K) bis zu Tageslichtweiß (6500 K), sodass Du das perfekte Ambiente für jeden Moment schaffen kannst.

Intuitive Fernbedienung

Mit einer intuitiven Funkfernbedienung kannst Du Deinen Deckenventilator mit LED-Beleuchtung ganz einfach von überall in Deinem Zuhause aus steuern – Du musst die Fernbedienung nicht auf den Ventilator richten.

Leistungsstarker Luftstrom

Unser Deckenventilator kühlt schnell und effektiv mit einem robusten DC-Motor, Ventilatorflügeln mit optimiertem Design und mit starkem Luftstrom

Einstellbare Ventilatorgeschwindigkeit

Mit den Philips Deckenventilatoren kannst Du zwischen sechs Gebläsestufen wählen und so den Luftstrom genau an Deine Aktivitäten oder die Jahreszeiten anpassen.

Zwei Luftstromrichtungen

Der DC-Motor ermöglicht Vorwärts- und Rückwärts-Luftstromrichtungen für den ganzjährigen Einsatz: Kühlung im Sommer, Warmluftzirkulation im Winter

Sicher und stabil

Stabile Deckenhalterung und -lagerung sowie Ventilatorflügel mit perfekt ausgewogener Gewichtsverteilung minimieren Wackeln und Vibrationen, sorgen für Sicherheit und vermeiden Rissbildung an der Decke

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
- Anzahl der Schaltzyklen: 20.000
- Nennlebensdauer: 20.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2
- Nennlichtausbeute (Nom): 110

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenventilator mit Beleuchtung
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, MultiColor-Temperatur, Fernbedienung, Tunable White

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 280 mA
- Luftstrom des Ventilators: 10.440 m³/h
- Effizienz des Ventilators: 298

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 5,5 kg
- Gesamte Höhe: 310 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 1.320 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 2650@4300K
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht
- Netzstrom: AC 220–240
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103096128
- Nettogewicht: 5,5 kg
- Bruttogewicht: 7,9 kg
- Höhe: 25,4 cm
- Länge: 67,7 cm
- Breite: 35,7 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-17
Version: 0.203

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.