

PHILIPS

Sockel-/
Wegeleuchten 0,05 W

Solarenergie für den
Außenbereich

3000 K

Schwarz

Wasserdicht

8721103100504



Solar-Gartenleuchten für jede Jahreszeit

Geld sparen mit dieser langlebigen Solarleuchte

Benutzerfreundlich

- Eine große Bandbreite an Anwendungen

Gestalte Deinen Garten mit Licht

- Setze auf Sockelleuchten

Besonderheiten

Eine große Bandbreite an Anwendungen

Wand-, Sockel-, Wege- oder Deckenleuchten aus der Außenbeleuchtungskollektion von Philips Hue eignen sich hervorragend für Garten, Terrasse, Wege oder den Balkon. Hier schaffen sie nach Sonnenuntergang eine warme, entspannende Atmosphäre und sorgen

für sichere Sicht nach Einbruch der Dunkelheit.

Setze auf Sockelleuchten



Verschönere Deinen Outdoor Space mit dieser Sockelleuchte, eine perfekte Leuchtenlösung für Deinen Garten, den Rand Deiner Terrasse oder als Beleuchtung für Einfahrt und Gehwege.

Daten

Lampeneigenschaften

- Dimmbar: Nein

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein
- Bewegungssensor: Nein
- Solarenergie: Ja

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Sockel-/Wegeleuchten
- EyeComfort: Nein
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 2,376 kg
- Gesamte Höhe: 53 mm
- Gesamte Länge: 6 mm
- Gesamte Breite: 6 mm

Service

- Garantie: 1 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 8
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: 3000
- Netzstrom: 1.3 DC
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 0.05
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse III
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103100504
- Nettogewicht: 2,38 kg
- Bruttogewicht: 2,94 kg
- Höhe: 24,8 cm
- Länge: 32,7 cm
- Breite: 18,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-05-30
Version: 0.82

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.