

PHILIPS

Wandleuchten Juli, 25 W,
E27, ohne Leuchtmittel

Außenleuchten

Ohne Leuchtmittel

Black

Wasserdicht



8721103104977



Wetterfestes Design für besondere Haltbarkeit

Diese Außenleuchte ist auf die neuesten Trends und Lebensstile abgestimmt. Sie erzeugt die Atmosphäre, die Du Dir schon immer gewünscht hast.

Benutzerfreundlich

- Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

- Dekorative Außenbeleuchtung

Hochwertige Qualität

- Qualitativ hochwertiges Material

Für den Außenbereich

- IP44 – wasserfest

Besonderheiten

Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang dieser Leuchte ist kein Leuchtmittel enthalten. Somit kannst Du entscheiden, welche Lichtleistung dem Zimmer und Deinem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Die Wahl einer Philips LED-Lampe sorgt für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung.

Dekorative Außenbeleuchtung

Lichter für den Außenbereich können Deinen Garten oder Deine Terrasse verschönern, indem sie auffällige Elemente hervorheben, Wege stilvoll beleuchten oder das perfekte Ambiente für unvergessliche Abende mit Freunden und Familie schaffen. Diese Philips Außenleuchte bietet eine schöne dekorative Beleuchtung Deines Außenbereichs, mit dem Flair und der Funktionalität, die Dir helfen, das Beste aus Deinem Outdoor-Bereich zu machen – in Deinem ganz eigenen Stil.

Qualitativ hochwertiges Material



Diese Philips Außenleuchte besteht aus hochwertigem Materialien mit überragendem Design. Dies sorgt für die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts. Es ist korrosionsbeständig und hält jedem Wetter stand.

IP44 – wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Daten

Lampeneigenschaften

- dimmbar: Nein

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Aluminium

Umweltschutz

• Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein
- Bewegungssensor: Nein
- Solarenergie: Nein
- Herzstück: Nein

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,79 kg
- Gesamte Höhe: 22 mm
- Gesamte Länge: 15 mm
- Gesamte Breite: 22 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103104977
- Nettogewicht: 0,79 kg
- Bruttogewicht: 0,98 kg
- Höhe: 24 cm
- Länge: 17 cm
- Breite: 24 cm

Technische Daten

- Netzstrom: AC 220–240
- Fassung/Sockel: E27
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 25
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse I
- Austauschbare Lichtquelle: Ja



Ausstellungsdatum:
2026-01-31
Version: 0.152

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.