

PHILIPS

Zyren Wandleuchten
24,5 W

Ultra-effizientes
Solarsystem

5000 K

Weiß

Doppel-Helligkeit; Von
Sonnenuntergang bis
Sonnenaufgang; Sensor; Solar;
wasserbeständig



8721103105493



Leistungsstarkes Licht, dauerhafte Qualität

Die Philips Zyren UltraEfficient Solar-Sicherheitsbeleuchtung erzeugt 4000 Lumen intensiven Weißlichts, um Deine Außenbereiche abends und nachts zu beleuchten, was Dir das beruhigende Gefühl von Sicherheit gibt. Ein hervorragender passiver Infrarotsensor (PIR) bietet einen breiten radialen Erfassungsbereich von 8 m und einen breiten tangentialen Erfassungsbereich von 16 m ohne blinde Flecken. Mit dem drehbaren Kopf kannst Du das Licht dorthin richten, wo Du es brauchst, und dank der bahnbrechenden UltraEfficient Technologie erhältst Du mit einer vollen Ladung 4 Nächte durchgehende Beleuchtung. Der Betrieb von der Dämmerung bis zum Morgengrauen und die doppelte Helligkeit maximieren die Energieeinsparungen und sorgen dafür, dass Du immer das Licht hast, das Du brauchst. Dank der Schutzart IP65 und dem robusten Gehäusedesign mit hochwertigem Glas und reißfesten Materialien ist Philips Zyren für nahezu alle Wetterbedingungen geeignet. Erhältlich in schwarz oder weiß, mit warmem Weißlicht (3000 K) oder Tageslichtweiß (5000 K).

Daten

Lampeneigenschaften

- Dimmbar: Nein

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 50.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Ja
- Solarenergie: Ja
- Herzstück: Nein

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garage, Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- LED-Innovationen: UltraEfficient
- Zusätzliche Funktionen: Duale Helligkeit, Sonnenauf- bis -untergang, Bewegungssensor, Solar, wasserbeständig

Stromverbrauch

- Leistung: 24,5

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 1,09 kg
- Gesamte Höhe: 16 mm
- Gesamte Länge: 22 mm
- Gesamte Breite: 17 mm

Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

Technische Daten

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 4000/50
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: 5000
- Netzstrom: 8 DC
- IP-Code: IP65 | Staubdicht und strahlwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse III
- Austauschbare Lichtquelle: Nein
- Anzahl Lichtquellen: 1

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103105493
- Nettogewicht: 1,09 kg
- Bruttogewicht: 1,29 kg
- Höhe: 22 cm
- Länge: 23,5 cm
- Breite: 20 cm



Ausstellungsdatum:
2026-04-18
Version: 0.217

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com