

# PHILIPS

## Wandleuchten Fyns, 8,2 W

Solarenergie für den  
Außenbereich

3000 K

Schwarz

Doppel-Helligkeit; Von  
Sonnenuntergang bis  
Sonnenaufgang; Sensor; Solar;  
wasserbeständig



8721103105653



# Langlebige Solar- Gartenleuchten für jede Jahreszeit

Die Philips Fyns Sicherheitsleuchte ist eine zuverlässige Solarleuchte mit hoher Lichtleistung und einer längeren Nutzlebensdauer. Sie senkt den Energieverbrauch und ist ein Beitrag zur Nachhaltigkeit.

### Einfache Installation

- Keine Verkabelung erforderlich

### Nachhaltige Lichtlösungen

- Solarenergie
- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

### Hochwertige Qualität

- Qualitativ hochwertiges Material

### Für den Außenbereich

- IP44 – witterfest

### Besondere Eigenschaften

- Lampe mit duality Helligkeit

### Hochwertiges Licht

- Helles, weißes Licht 3000 K
- Hohe Lichtleistung

# Besonderheiten

## Keine Verkabelung erforderlich



Die Stromversorgung der Leuchte erfolgt ausschließlich mit Solarenergie. Sie muss nicht verkabelt werden, daher kannst Du diese Leuchte einfach überall in Deinem Garten oder anderen Außenbereichen positionieren und an anderer Stelle neu positionieren.

## Solarenergie



Philips Solarleuchten nutzen die Sonnenenergie möglichst effizient. Dadurch können sie länger Licht abgeben. Und da ihr Stromverbrauch gleich null ist, senkst Du mit diesen Leuchten Deine Stromkosten und leistest einen Beitrag zur Umwelt.

## Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden



Diese zuverlässige, hochwertige LED-Lampe hält bis zu 25.000 Stunden. Du kannst folglich jahrelang das perfekte Lichtambiente in Deinen Zuhause genießen, ohne Dir Gedanken über die Wartung machen zu müssen.

## Qualitativ hochwertiges Material



Diese Philips Außenleuchte besteht aus hochwertigem Materialien mit überragendem Design. Dies sorgt für die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts. Es ist korrosionsbeständig und hält jedem Wetter stand.

## IP44 – wetterfest




Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

## Lampe mit duality Helligkeit

Erzeuge mit der Funktion „Dualer Helligkeit“ ein flexibles und ansprechendes Ambiente. Das Licht wird im Ruhezustand dunkler und wenn Personen anwesend sind automatisch heller. So entsteht immer die richtige Helligkeit.

## Helles, weißes Licht 3000 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierendes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt ein helles, weißes Licht bei 3000 K.

**Hohe Lichtleistung**

Erhelle Dein Zuhause mit hoher  
Lichtqualität

# Daten

**Lampeneigenschaften**

- dimmbar: Nein

**Design und Materialausführung**

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff

**Nutzlebensdauer**

- Nennlebensdauer: 25.000

**Umweltschutz**

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

**Zusatzfunktion/Zubehör im****Lieferumfang enthalten**

- Staubfrei rostfrei: Ja
- Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein
- Tag-und-Nacht-Sensor: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Ja
- Bewegungssensor: Ja
- Solarenergie: Ja
- Herzstück: Nein

**Lichteigenschaften**

- Farbwiedergabeindex (CRI): 80

**Sonstiges**

- Speziell geeignet für: Garten und Terrasse, Garage
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: Duale Helligkeit, Sonnenauf- bis -untergang, Bewegungssensor, Solar, wasserbeständig

**Stromverbrauch**

- Wattleistung: 8,2 W
- Leistung: 8,2 W

**Produktabmessungen und -gewicht**

- Nettogewicht: 0,676 kg
- Gesamte Höhe: 13 mm
- Gesamte Länge: 19 mm
- Gesamte Breite: 12 mm

**Service**

- Garantie: 2 Jahr(e)

**Technische Daten**

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1000/50
- Lichtfarbe: 3000
- Netzstrom: 4 DC
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse III
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8721103105653
- Nettogewicht: 0,68 kg
- Bruttogewicht: 0,9 kg
- Höhe: 17 cm
- Länge: 21,5 cm
- Breite: 12,5 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-01-17  
Version: 0.163

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.