

# PHILIPS

Filament Bulb, Milchglas  
100 W A60 E27 x 3

Ultraeffizient

2700 K

1535 lm

50.000 Std.



8721103134790



## UltraEfficient-Lampen – unsere energieeffizientesten LED-Leuchtmittel

UltraEfficient-LED-Leuchtmittel von Philips sorgen für eine schöne Lichtstimmung, bieten eine außergewöhnlich lange Lebensdauer von 50.000 Stunden und ermöglichen sofort deutliche Energieeinsparungen. Reduziere die Häufigkeit des Lampenwechsels und genieße Deine Beleuchtung.

**Entwickelt, um länger zu halten und noch mehr Energie zu sparen**

- Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre

**Die richtige Wahl für hochwertige Beleuchtung**

- 5 Jahre Garantie

# Besonderheiten

## Lampe mit langer Nutzlebensdauer – bis zu 50 Jahre



Häufiges Ersetzen der Glühlampen ist kein Thema mehr. Mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden halten unsere UltraEfficient LEDs 3,5-mal länger als herkömmliche Philips LEDs. Damit sind sie die perfekte Beleuchtungslösung – für mehr als 50 Jahre.

## 5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie für ein lang anhaltendes, hochwertiges Licht

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: Nicht ausgerichtete Lampe
- Sockel: E27
- Kolbenausführung: Matt
- Dimmbar: Nein
- Kolbenmaterial: Glas

## Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 500.000
- Nennlebensdauer: 50.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja

## Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 300
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nomineller Lichtstrom: 1535 lm
- Nennlichtausbeute (Nom): 210

## Sonstiges

- EyeComfort: Nein
- LED-Innovationen: UltraEfficient

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8721103134790
- Artikelnr.: 872110313479000
- Produkttitel: LED CLA A60 100W E27 WW FR ND UE 3CT/4EC

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0,4
- Spannung: AC 220-240 V
- Äquivalente Wattleistung: 100
- Leistung: 7,3
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 8

## Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 10,4 mm
- Gesamte Länge: 10,4 mm
- Gesamte Breite: 6 mm

## Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Warmweißes Licht
- Eine Verwendung in geschlossenen Leuchten ist möglich: No

## Was unterstützt wird

- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8721103134790
  - Nettogewicht: 0,12 kg
  - Bruttogewicht: 0,42 kg
- Höhe: 12 cm
  - Länge: 7,7 cm
  - Breite: 21,7 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-03-31  
Version: 0.198

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.