

# PHILIPS

Amigo Deckenventilator mit  
Beleuchtung 40 W  
(Ventilator) + 20 W (Leuchte)


Deckenventilator mit  
Beleuchtung

2700–6500 K

Weiß

Dimmbar; Fernbedienung;  
RGB-Farben; einstellbares Weiß

8721103145574



## Robuster Deckenventilator und mit dimmbarer und einstellbarer LED- Beleuchtung

Der Philips Amigo Deckenventilator mit LED-Beleuchtung sorgt den ganzen Tag und das ganze Jahr über für helle, komfortable und farbenfrohe Innenräume. Mit gebogenen Flügeln, die in einem robusten Doppelring-Gehäuse für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb eingeschlossen sind, einer maximalen Luftstrommenge von 30 m<sup>3</sup>/min, sechs Ventilatorgeschwindigkeiten und zwei Luftstromrichtungen kühlt unser Deckenventilator im Sommer schnell und wälzt die Luft im Winter effektiv um. Der flüsterleise Motor wird Deinen Schlaf und Deine Konzentration nicht stören, während die stromlinienförmige Flügelform Windgeräusche reduziert. Erstelle die perfekte Ambiente mit neun Farbmodi, darunter sechs dynamische Vollfarbmodi und einstellbares Weißlicht von Warmweiß (2700 K) bis Kaltweiß (6500 K). Mit unserer verbesserten RF-basierten Fernbedienung kannst Du Deinen Deckenventilator mit LED-Beleuchtung ganz einfach von überall in Deinem Zuhause aus

steuern – Du musst die Fernbedienung nicht mehr auf den Ventilator richten.

**Variieren Sie das Ambiente mit farbigem Licht**

- Farbenreiche und dynamische Lichtszenen

**Hochwertige Qualität**

- Leiser Betrieb

**Überwachung**

- Intuitive Fernbedienung

**Lebensdauer**

- Einstellbare Ventilatorgeschwindigkeit
- Zwei Luftstromrichtungen
- Komfortabler Luftstrom

**Sicherheit und hohe Lebensdauer**

- Stark und sicher

# Besonderheiten

## Farbenreiche und dynamische Lichtszenen

Ändere das Ambiente passend zu all Deinen Aktivitäten – auf Knopfdruck. 9 Farbmodi, darunter 8 dynamische Lightshows und einstellbares Weißlicht von Warmweiß (2700 K) bis zu Kaltweiß (6500 K)

## Leiser Betrieb

Der leise DC-Motor (<50 dB – weniger als das Brummen eines Kühlschranks) stört Dich nicht im Schlaf und lenkt Dich nicht ab, wenn Du Dich konzentrieren musst; die stabile Deckenhalterung minimiert Vibrationen

## Intuitive Fernbedienung

Mit einer intuitiven Funkfernbedienung kannst Du Deinen Deckenventilator mit LED-Beleuchtung ganz einfach von überall in Deinem Zuhause aus steuern – Du musst die Fernbedienung nicht auf den Ventilator richten.

## Einstellbare Ventilatorgeschwindigkeit

Mit den Philips Deckenventilatoren kannst Du zwischen sechs Gebläsestufen wählen und so den Luftstrom genau an Deine Aktivitäten oder die Jahreszeiten anpassen.

## Zwei Luftstromrichtungen

Der DC-Motor ermöglicht Vorwärts- und Rückwärts-Luftstromrichtungen für den ganzjährigen Einsatz: Kühlung im Sommer, Warmluftzirkulation im Winter

## Komfortabler Luftstrom

Unser Deckenventilator kühlt schnell und effektiv mit einem robusten DC-Motor und einem maximalen Luftstrom von 170 m<sup>3</sup>/min

## Stark und sicher

Das robuste Doppelring-Design ist stärker und sicherer als die in anderen Deckenventilatoren verwendeten Einzelring-Struktur; einfache Installation durch Drehen und Verriegeln

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Anzahl der Schaltzyklen: 15.000
- Nennlebensdauer: 15.000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

### Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700–6500 K
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2
- Nennlichtausbeute (Nom): 110

### Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenventilator mit Beleuchtung
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, Fernbedienung, RGB-Farben, Tunable White

### Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 300 mA
- Luftstrom des Ventilators: 1.620 m³/h
- Effizienz des Ventilators: 81

### Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 2 kg
- Gesamte Höhe: 15 mm

### Service

- Garantie: 5 Jahr(e)

### Technische Daten

- Durchmesser: 480 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 4400 @ 4000K
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht
- Netzstrom: AC 220–240
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse II

### Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

### Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103145574
- Nettogewicht: 1,5 kg
- Bruttogewicht: 2,32 kg
- Höhe: 51,7 cm
- Länge: 51,7 cm
- Breite: 18,7 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-04-15  
Version: 0.61

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.