



Helles, natürliches Licht

Philips Halogenstäbe bieten klares, helles Halogenlicht. Mit diesen Halogenlampen können Sie Licht und Schatten in Ihrem Zuhause kreieren und damit Spannung und interessante Akzente erzielen. Alle Philips Halogen-Produkte sind vollständig dimmbar.

Überragende Lichtqualität

- dimmbar
- Helles Halogenlicht sorgt für Kontraste und somit für eine bessere Fokussierung

Besonderheiten

dimmbar

Sie können die benötigte Lichtintensität steuern. Diese Halogenlampe von Philips kann mit allen Dimmerarten auf beliebige Lichtintensitäten gedimmt werden, von glänzendem Licht bis hin zu warmem, gemütlichem Schimmern.

Helles Licht, hoher Kontrast

Durch das helle Licht dieser Philips Halogenlampen werden die Kontraste deutlicher, Buchstaben schärfer und die Sichtbarkeit besser. Helles Licht ist für die Augen entspannender und sorgt für eine bessere Fokussierung.

Daten

Lampeneigenschaften

· Form: Linear

 Lampenform: Stablampe, keine Richtwirkung

· Sockel: R7s

Technologie: Halogen

· dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

Durchmesser: 11 mmHöhe: 118 mmBreite: 11 mm

Nutzlebensdauer

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 2 Jahr

Lichtstromerhalt: 0.8

· Anzahl der Schaltzyklen: 8.000

• Nennlebensdauer: 2.000 Stunde(n)

Lichteigenschaften

 Anwendung: Besonders hell, Spezielle Anwendung

Farbwiedergabeindex (CRI): 100

• Farbtemperatur: 3000 K

Lichtfarben-Kategorie: WarmweißNomineller Lichtstrom: 2646 lm

• Startzeit: 0 s

 Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung

· Ähnlichste Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 2.646 lm

Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 1Spannung: 230 VWattleistung: 140,0 WSystemleistung: 140 W

· Energieeffizienz-Label (EEL): G

Nennwerte

· Nennlebensdauer: 2.000 Stunde(n)

Nennlichtstrom: 2646 lmNennleistung: 140.0 W

Technische Daten

 Nutzlebensdauer der Lampen: 2.000 Stunde(n)

• Form: Linear

Farbkoordinate Y: 0,403Farbkoordinate X: 0.44

• EPREL-Registrierungsnummer:

680251 • Referenz für Lichtstrommessung:

Sphere

Dimmbar: JaSockel: R7s



Ausstellungsdatum: 2025-01-08 Version: 0.304 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.