

PHILIPS

Halogenstab


Halogen

48 W (60 W)

R7s

Warmweiß

Dimmbar



8727900920925



Helles, natürliches Licht

Philips Halogenstäbe bieten klares, helles Halogenlicht. Mit diesen Halogenlampen können Sie Licht und Schatten in Ihrem Zuhause kreieren und damit Spannung und interessante Akzente erzielen. Alle Philips Halogen-Produkte sind vollständig dimmbar.

Überragende Lichtqualität

- dimmbar
- Helles Halogenlicht sorgt für Kontraste und somit für eine bessere Fokussierung

Besonderheiten

dimmbar

Sie können die benötigte Lichtintensität steuern. Diese Halogenlampe von Philips kann mit allen Dimmerarten auf beliebige Lichtintensitäten gedimmt werden, von

glänzendem Licht bis hin zu warmem, gemütlichem Schimmern.

Helles Licht, hoher Kontrast

Durch das helle Licht dieser Philips Halogenlampen werden die Kontraste deutlicher, Buchstaben schärfer und die Sichtbarkeit besser. Helles Licht ist für die Augen entspannender und sorgt für eine bessere Fokussierung.

Daten

Lampeneigenschaften

- Form: Linear
- Lampenform: Stablampe, keine Richtwirkung
- Sockel: R7s
- Technologie: Halogen
- Dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Durchmesser: 11 mm
- Höhe: 78 mm
- Breite: 11 mm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 2 Jahr
- Lichtstromerhalt: 0.8
- Anzahl der Schaltzyklen: 8.000
- Nennlebensdauer: 2.000

Lichteigenschaften

- Anwendung: Besonders hell, Spezielle Anwendung
- Farbwiedergabeindex (CRI): 100
- Farbtemperatur: 3000 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 836 lm
- Startzeit: 0 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Ähnlichste Farbtemperatur: 3000
- Lichtstrom: 836 lm

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 1
- Spannung: 230 V
- Energieeffizienz-Label (EEL): G
- Leistung: 55 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 55

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 2.000
- Nennlichtstrom: 836 lm
- Nennleistung: 55.0 W

Technische Daten

- Nutzlebensdauer der Lampen: 2.000
- Form: Linear
- Farbkoordinate Y: 0,403
- Farbkoordinate X: 0,44
- EPREL-Registrierungsnummer: 680252
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere
- Dimmbar: Ja
- Sockel: R7s

Packmaße und Gewicht [Halo Linear 55.0W R7s 78mm 230V 1PF/12]

- EAN/UPC - Produkt: 8719514390065
- Nettogewicht: 0,01 kg
- Bruttogewicht: 0,02 kg
- Höhe: 11,5 cm
- Länge: 2,5 cm
- Breite: 3,4 cm

Packmaße und Gewicht [Halogen 78MM 2Y 48W R7S 230V 1BC/10]

- EAN/UPC - Produkt: 8727900920925
- Nettogewicht: 6 g
- Bruttogewicht: 18 g
- Höhe: 12 cm
- Länge: 1,8 cm
- Breite: 14 cm



Ausstellungsdatum:
2026-05-13
Version: 0.246

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.