

PHILIPS

Halogenstab

Halogen

400 W (500 W)

R7s

Warmweiß

Dimmbar



8727900922318



Helles, natürliches Licht

Philips Halogenstäbe bieten klares, helles Halogenlicht. Mit diesen Halogenlampen können Sie Licht und Schatten in Ihrem Zuhause kreieren und damit Spannung und interessante Akzente erzielen. Alle Philips Halogen-Produkte sind vollständig dimmbar.

Überragende Lichtqualität

- dimmbar
- Helles Halogenlicht sorgt für Kontraste und somit für eine bessere Fokussierung

Besonderheiten

dimmbar

Sie können die benötigte Lichtintensität steuern. Diese Halogenlampe von Philips kann mit allen Dimmerarten auf beliebige Lichtintensitäten gedimmt werden, von

glänzendem Licht bis hin zu warmem, gemütlichem Schimmern.

Helles Licht, hoher Kontrast

Durch das helle Licht dieser Philips Halogenlampen werden die Kontraste deutlicher, Buchstaben schärfer und die Sichtbarkeit besser. Helles Licht ist für die Augen entspannender und sorgt für eine bessere Fokussierung.

Daten

Lampeneigenschaften

- Lampenform: Stablampe, keine Richtwirkung
- Sockel: R7s
- Technologie: Halogen
- dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Durchmesser: 11 mm
- Höhe: 118 mm
- Breite: 11 mm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 2 Jahr
- Lichtstromerhalt: 0.8
- Anzahl der Schaltzyklen: 8.000
- Nennlebensdauer: 2.000

Lichteigenschaften

- Anwendung: Besonders hell, Spezielle Anwendung
- Farbwiedergabeindex (CRI): 100
- Farbtemperatur: 2900 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 8600 lm
- Startzeit: 0 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: not applicable mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 1
- Spannung: 230 V
- Äquivalente Wattleistung: 500 W
- Leistung: 400 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 400

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 2.000
- Nennlichtstrom: 8500 lm
- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: not applicable cd
- Nennleistung: 400 W

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8727900922318
- Nettogewicht: 9 g
- Bruttogewicht: 21 g
- Höhe: 12 cm
- Länge: 1,8 cm
- Breite: 14 cm



Ausstellungsdatum:
2025-12-24
Version: 0.789

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com