

PHILIPS

Ring-
Leuchtstoffröhre

Master T5

22 W

Kaltweiß

927965084013



Schlankes Design für ein helles und stilvolles zu Hause

Entscheiden Sie sich für die Philips T5s für ein schlankes Design, das in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden kann, um eine stilische Wohnzimmer-Atmosphäre zu schaffen. Die Super 80 Farbtechnologie versorgt Sie mit einer überragenden Lichtqualität, die jede Inneneinrichtung optimieren.

Spart Energie

- Spart Energie

Für stilvolle, moderne Fassungen

- Für ein helles und stilvolles zu Hause mit einem schlanken Design

Versorgt Sie mit hellem Licht

- Dynamisches Erlebnis mit zusätzlicher Helligkeit

Hohe Lichtausbeute mit hoher Lichtleistung

- Hohe anfängliche Lichtleistung

Besonderheiten

Spart Energie

Slim Essential

Versorgt Hauseigentümer mit einer ästhetisch miniaturisierten Lichtlösung mit einer hohen Zuverlässigkeit

Helligkeitssteigerung

Hoch effizienter Leuchtstoff kombiniert mit BrightBoost-Technologie für eine hochwertige Farbwiedergabe und zusätzliche Helligkeit

Hohe anfängliche Lichtleistung

Die hohe Lichtleistung sorgt für eine bessere Lichtqualität mit einer verbesserten Helligkeit und schafft eine lebendigere Atmosphäre in Ihrer Hausanwendung.

Daten

Lampeneigenschaften

- Sockel: 2GX13
- dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Höhe: 230 mm
- Breite: 18 mm

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 12.000

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 81
- Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtfarben-Kategorie: Kaltweiß
- Nomineller Lichtstrom: 1800 lm
- Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K
- Lichtstrom: 1.800 lm
- Nennlichtausbeute (Nom): 82 lm/W

Technische Daten

- Lichtleistung: 1.800 lm
- Form: Ring-Leuchtstoffröhre
- Farbkoordinate Y: 0,38
- Farbkoordinate X: 0,38
- EPREL-Registrierungsnummer: 423619
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere
- Dimmbar: Ja
- Sockel: 2GX13

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8711500642219
- Nettogewicht: 80 g
- Bruttogewicht: 107,3 g
- Höhe: 2,5 cm
- Länge: 25,5 cm
- Breite: 24 cm

Stromverbrauch

- Energieeffizienz-Label (EEL): G
- Leistung: 23,5
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 24



Ausstellungsdatum:
2025-12-24
Version: 0.824

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.