

# PHILIPS

Parterre piedestal  
7,5 W

myGarden

2.700 K

Sort

Vandafvisende



16481/30/PO



## Nyd en smuk have med lys

I den sorte Philips Parterre udendørs LED standerlampe svæver en lyskubede inde i en solid holder i holdbart støbt aluminium. Det geniale design sender to stråler af diffust, varmt, hvidt lys ud over gangstier og åbne udendørsarealer.

### Bæredygtige løsninger til lys

- LED lyskilde af høj kvalitet

### Designet til udendørs

- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

### Særlige egenskaber

- Til al slags vejr

# Vigtigste nyheder

## LED lyskilde af høj kvalitet

LED lyskilden, der følger med denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkeligt og giver en optimal lyseffekt og fremhæver levende farver i dit hjem.

## Materialer af høj kvalitet

Denne Philips lyskilde er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

## Til al slags vejr



Denne udendørs lyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og har gennemgået strenge tests for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første

henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lyskilder er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, så dette produkt er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal

## Holdbarhed

- Normeret levetid: 25.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja

## Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

## Lysegenskaber

- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100

## Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Piedestaler
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

## Strømforbrug

- Effekt: 7,5

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,160 kg
- Samlet højde: 400 mm
- Samlet længde: 100 mm
- Samlet bredde: 100 mm

## Service

- Garanti: 2 år

**Tekniske specifikationer**

- Samlet lysudbytte fra lampen: 800 lm
- Pæreteknologi: LED
- 230V: 50 Hz
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænsikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Antal lyskilder: 1

**Pæren**

- Opgraderbar software: Nej

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696158852
- Nettovægt: 1,16 kg
- Bruttovægt: 1,31 kg
- Højde: 45,5 cm
- Længde: 11 cm
- Bredde: 11 cm



Udgivelsesdato:  
2026-05-13  
Version: 0.533

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)