

PHILIPS

Stratosphere
pedestal 9 W

myGarden

2.700 K

Antracit

Vandafvisende



16488/93/P0



Nyd en smuk have med lys

Philips Stratosphere udendørs LED standerlampe i antracitgrå er fremstillet i holdbart støbt aluminium. Den spreder lyset i to retninger og oplyser stier og andre åbne arealer med masser af virkningsfuldt, varmt, hvidt lys.

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet

Få design i din have

- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

Avanceret lys til udendørs

- Kompatibel med indbyggede lysdæmpere
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Særlige egenskaber

- Nem installation
- Til al slags vejr
- Lang brugstid på op til 30 år

Vigtigste nyheder

Energibesparende



Denne lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig således med at spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.

LED lyskilde af høj kvalitet

LED lyskilden, der følger med denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkeligt og giver en optimal lyseffekt og fremhæver levende farver i dit hjem.

Materialer af høj kvalitet

Denne Philips lyskilde er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

Kompatibel med indbyggede lysdæmpere



Indstil lysstyrken i denne Philips lampe med en indbygget lysdæmper (ikke inkluderet) for at sætte den rette stemning, fremhæve en detalje i dit hjem og meget mere.

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Nem installation



Det kan sommetider være vanskeligt at installere en lyskilde. Med denne udendørs lyskilde fra Philips kan du være sikker på, at der er gjort meget for at gøre det lettere for dig. Denne vare leveres med en Torxnøgle, der skal bruges til installationen.

Til al slags vejr



Denne udendørs lyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og har gennemgået strenge tests for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lyskilder er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, så dette produkt er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

Lang brugstid (30 år)



En lyskilde, du kan stole på. De indbyggede LED'er, der anvendes i denne Philips LED lyskilde, varer i op til 30.000 timer (hvilket svarer til 30 år ved et gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd/sluk-knappen). Det føles så behageligt at tænke på, at du ikke behøver at bekymre dig om vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilde, mens du har den perfekte lysmæssige stemning i dit hjem.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Metal

Holdbarhed

- Normeret levetid: 30.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Lysegenskaber

- Farvetemperatur: 2700 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 113

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Piedestaler
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Strømforbrug

- Effekt: 9

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,854 kg
- Samlet højde: 420 mm
- Samlet længde: 60 mm
- Samlet bredde: 76 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 40
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1000 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: 50-60 Hz
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænk sikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Antal lyskilder: 2

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696158920
- Nettovægt: 0,85 kg
- Bruttovægt: 0,97 kg
- Højde: 45,1 cm
- Længde: 7,6 cm
- Bredde: 8,6 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-07
Version: 0.354

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com