

PHILIPS

Flagstone
vægglampe 3 W

myGarden

2.700 K

Sort

Vandafvisende



17209/30/16



Sæt lys på dit udendørs liv

Minimalistisk design – pålidelig anvendelse. Denne sorte Philips-vægglampe udsender et kraftigt, varmt hvidt LED lys. Med lyseffekter i to retninger kaster den en ekstra glød på væggen.

Bæredygtige løsninger til lys

- Ekstremt lang levetid
- Energibesparende
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Designet til udendørs

- Moderne udendørsbelysning
- Vælg udendørs væglamper
- Aluminium og ægte glas i høj kvalitet

Avanceret lys til udendørs

- Højstyrke-LED
- Kraftfuldt lys
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Særlige egenskaber

- Lyseffekt i to retninger
- Nemt at installere til enhver anvendelse
- Til al slags vej

Vigtigste nyheder

Ekstremt lang levetid



En lyskilde, du kan stole på. Philips' LED lyskilder har en ekstremt lang levetid på mindst 20.000 timer (hvilket svarer til 20 år ved et gennemsnitligt forbrug på tre timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd/sluk-kontakten). Med LED lyskilder fra Philips behøver du ikke bekymre dig om vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilder, og du får den perfekte stemningsbelysning i dit hjem.

Energibesparende



Denne lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig således med at spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Moderne udendørsbelysning

Imponerende, flot og minimalistisk udendørsbelysning fra Philips. Philips Outdoors elegante og moderne stil er den perfekte metode til at forskønne haver, stier og udendørsområder med lys.

Vælg udendørs væglamper

Få mest muligt ud af din udendørs plads med denne væglampe, der er perfekt til montering tæt på fordøren eller på væggene på din terrasse.

Materialer af høj kvalitet

Denne lyskilde fra Philips er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og ægte glas i høj kvalitet.

Højstyrke-LED



Philips' udendørsbelysning anvender den mest avancerede LED teknologi og har stærk lyseffekt, høj lyskvalitet samt lang levetid.

Kraftfuldt lys

Denne udendørs lyskilde giver et kraftigt og varmt hvidt lys. En klar strøm af lys oplyser din have eller din terrasse.

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Lyseffekt i to retninger



Lyseffekt i to retninger til generel oplysning af haven.

Nem at installere

Denne lyskilde og disse fatninger er designet til en enkel installation med alle de praktiske ting, du skal bruge for at få den sat op inkluderet i æsken, som f.eks. en Torx-nøgle og Torx-skrue. Du kan finde klare instruktioner i, hvor du kan installere produktet og relevante oplysninger om IP-klassificering for vandbestandighed.

Til al slags vejr

Denne udendørs lyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige

udendørsmiljøer og har gennemgået strenge tests for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lyskilder er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, så dette produkt er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Aluminium
- Farve på armaturhus: Sort

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- 5 års garanti på LED modul: Ja
- Lysstråler i to retninger: Ja
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja

Haveområde

- Haveområde: Baghave, Forhave

Diverse

- Specielt designet til: Have og terrasse
- Styling: Moderne
- Type: Væglamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Effekt

- Indgangsspænding: SELV

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,715 kg
- Højde: 11,8 cm
- Længde: 13,6 cm
- Bredde: 8,8 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Levetid: 25.000 t
- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 12 W
- Samlet lysudbytte fra lampen: 300 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarve: varm hvid
- 230V: 50-60 Hz
- LED: Ja
- Indbygget LED: Ja
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- Antal pærer: 3
- Pære med wattforbrug inkluderet: 1 W
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: I - jordet
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP44 | Beskyttet med wire, stænsikker
- Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse I
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718291443285
- Nettovægt: 0,72 kg
- Bruttovægt: 0,82 kg
- Højde: 16,2 cm
- Længde: 9,9 cm
- Bredde: 12,7 cm
- Materialenummer (12NC): 915002531402



Udgivelsesdato:
2024-05-08
Version: 0.337

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com