

# PHILIPS

Buzzard væglampe  
60 W E27, uden pære

myGarden

Uden pære

Sort

Vandafvisende



17236/30/PN



## Skab fantastiske udendørsoplevelser

Opnå et vintage-inspireret look udenfor med den sorte version af denne væglampe fra Philips myGarden. Med dette retrodesign kan du nyde livet udendørs på en stilfuld måde. Materialerne i høj kvalitet og den sorte finish passer perfekt til din personlige stil.

### Designet til udendørs

- Materialer i høj kvalitet

### Særlige egenskaber

- Til al slags vejr

### Nyd dit udendørsliv

- Skab en stilfuld og imødekommende atmosfære

# Vigtigste nyheder

## Materialer i høj kvalitet

Denne udendørslampe fra Philips er fremstillet af materialer af høj kvalitet med en flot finish. Det sikrer et solidt og holdbart produkt, som er modstandsdygtigt over for korrosion og belægninger under alle vejrforhold

## Skab en stilfuld atmosfære

Denne udendørs væglampe er designet efter de nyeste trends, så den passer til dit udendørsområde og definerer den stemning, du altid har ønsket dig.

## Til al slags vejr



Denne udendørs lyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og har gennemgået strenge tests for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lyskilder er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, så dette produkt er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej

## Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

## Lysegenskaber

- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100

**Diverse**

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Klassisk
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

**Produktmål og -vægt**

- Nettovægt: 0,867 kg
- Samlet højde: 290 mm
- Samlet længde: 130 mm
- Samlet bredde: 175 mm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniske specifikationer**

- Pæreteknologi: LED
- 230V: 50 Hz
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: -
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænsikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

**Pæren**

- Opgraderbar software: Nej

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696156797
- Nettovægt: 0,87 kg
- Bruttovægt: 1,05 kg
- Højde: 30,8 cm
- Længde: 14,3 cm
- Bredde: 17,8 cm



Udgivelsesdato:  
2026-04-15  
Version: 0.554

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)