

PHILIPS

Raccoon væglampe
4 W

myGarden

2.700 K

Inox

Vandafvisende



17273/47/16



Nyd en smuk have med lys

Philips myGarden Raccoon-væglampen med et udseende i børstet, rustfrit stål oplyser udendørsarealer effektivt til alle formål. LED, syntetiske materialer og et minimalistisk design giver din udendørsareal et moderne udtryk.

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet
- Lang brugstid på op til 15 år
- Varmt hvidt lys
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Designet til din have

- Vandtæt iht. IP44

Vigtigste nyheder

Energibesparende



Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

LED lyskilde af høj kvalitet



LED teknologien, som er indbygget i denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkelig og giver en optimal lyseffekt samt fremhæver de levende farver i dit hjem.

Lang brugstid



En lyskilde, du kan regne med. De indbyggede LED'er, der anvendes i denne Philips LED lyskilde, har en levetid på op til 15.000 timer (hvilket svarer til 15 år ved et gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd/sluk-knappen). Det er betryggende at vide, at du ikke behøver at bekymre dig om hverken vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilde, mens du har den perfekte lysmæssige stemning i dit hjem.

Varmt hvidt lys



Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi producerer et koldt, mere energifyldt lys. Denne Philips lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en hyggelig atmosfære.

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Vandtæt iht. IP44



Denne udendørslyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Den er blevet testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-niveau er beskrevet med to tal: Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Denne udendørslyskilde er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt. Dette produkt er det mest almindelige og er ideelt til generel udendørs brug.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Rustfrit stål
- Materiale: Metal

Holdbarhed

- Normeret levetid: 25.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Lysegenskaber

- Farvetemperatur: 2700 K

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Strømforbrug

- Effekt: 4

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,600 kg
- Samlet højde: 205 mm
- Samlet længde: 162 mm
- Samlet bredde: 66 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 30
- Samlet lysudbytte fra lampen: 400 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: 50-60 Hz
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænk sikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718291479451
- Nettovægt: 0,6 kg
- Bruttovægt: 0,67 kg
- Højde: 22,8 cm
- Længde: 7,8 cm
- Bredde: 16,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-01-31
Version: 0.482

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com