

# PHILIPS

Hedgehog væglampe  
42 W E27, uden pære

myGarden

Uden pære

Grå

Vandafvisende



17337/87/PN



## Nyd en smuk have med lys

Philips Hedgehog-væglanterne i trykstøbt aluminium giver din væg et flot og kraftfuldt udtryk. Lyset fordeles op og ned og giver en fantastisk vægbelysningseffekt. Og alt, hvad du behøver at gøre, er at nyde din have.

### Få design i din have

- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

### Særlige egenskaber

- Nem installation
- Til al slags vejr

### Nyd dit udendørsliv

- Skab en stilfuld og imødekommende atmosfære

# Vigtigste nyheder

## Materialer af høj kvalitet

Denne Philips lyskilde er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

## Nem installation



Det kan sommetider være vanskeligt at installere en lyskilde. Med denne udendørs lyskilde fra Philips kan du være sikker på, at der er gjort meget for at gøre det lettere for dig. Denne vare leveres med en Torxnøgle, der skal bruges til installationen.

## Til al slags vej



Denne udendørs lyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og har gennemgået strenge tests for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lyskilder er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, så dette produkt er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

## Skab en stilfuld atmosfære

Denne udendørs væglampe er designet efter de nyeste trends, så den passer til dit udendørsområde og definerer den stemning, du altid har ønsket dig.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Grå
- Materiale: Metal

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej

## Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

## Lysegenskaber

- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100

## Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,709 kg
- Samlet højde: 91 mm
- Samlet længde: 160 mm
- Samlet bredde: 182 mm

### Service

- Garanti: 2 år

### Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: LED
- 230V: 50-60 Hz
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: -
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

### Pæren

- Opgraderbar software: Nej

### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696157046
- Nettovægt: 0,71 kg
- Bruttovægt: 0,8 kg
- Højde: 21,1 cm
- Længde: 9,5 cm
- Bredde: 16,6 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.393

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)