

PHILIPS


Indbygningsspot

myGarden

2.700 K

Inox

Vandafvisende



17356/47/PO



Oplys din have om aftenen

Denne massive Philips myGarden Crust LED indbygningsspot i rustfrit stål afmærker stier og indkørsler uden at ændre havens udseende. Førsteklasses materialer og Philips LED'er i høj kvalitet gør, at der næsten ikke er behov for vedligeholdelse, når den først er installeret.

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet

Få design i din have

- Rustfrit stål og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

Avanceret lys til udendørs

- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Særlige egenskaber

- Nem installation
- IP67 – til al slags vejr
- Lang brugstid

Vigtigste nyheder

Energibesparende



Denne lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig således med at spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.

LED lyskilde af høj kvalitet

LED lyskilden, der følger med denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkeligt og giver en optimal lyseffekt og fremhæver levende farver i dit hjem.

Materialer af høj kvalitet

Denne lyskilde fra Philips er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i rustfrit stål og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Nem installation



Det kan sommetider være vanskeligt at installere en lyskilde. Med denne udendørs lyskilde fra Philips kan du være sikker på, at der er gjort meget for at gøre det lettere for dig. Denne vare leveres med en Torxnøgle, der skal bruges til installationen.

IP67 – til al slags vejr



Denne udendørsbelysning fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Den er blevet grundigt testet for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Denne udendørsbelysning er designet med IP67: Den er beskyttet mod midlertidig dækning af vand, så den er ideel til oplysning af gangstier og indkørsler. Den kan også holde til, at du kører hen over den.

Lang brugstid



Philips LED belysning holder i gennemsnit i op til 25.000 timer (hvilket svarer til et gennemsnit på 25 år på basis af en gennemsnitlig brugstid på 3 timer pr. dag, hvor det som minimum er blevet tændt og slukket 13.000 gange).

Specifikationer

Pære egenskaber

- Dæmpbar: Nej

Design og finish

- Farve: Rustfrit stål
- Materiale: Rustfrit stål

Holdbarhed

- Normeret levetid: 25.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 112

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Jordspots
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Strømforbrug

- Wattforbrug: 3,2 W
- Effekt: 3,2 W

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,334 kg
- Udskæringslængde: 10,5 cm
- Udskæringsbredde: 10,5 cm
- Længde: 12 cm
- Indbygget afstand: 12 mm
- Bredde: 12 cm
- Samlet højde: 126 mm
- Samlet længde: 115 mm
- Samlet bredde: 115 mm
- Udskæring til loftsindbygning: 10,5 cm x 10,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 350
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: 2700
- 230V: AC 220-240
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- IP-kode: IP67 | Støvtæt og med beskyttelse mod kortvarig nedsænkning
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Antal lyskilder: 1

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696159019
- Nettovægt: 0,33 kg
- Bruttovægt: 0,43 kg
- Højde: 12,6 cm
- Længde: 12,1 cm
- Bredde: 12,1 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-18
Version: 0.427

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com