

PHILIPS

Serres væglampe 42
W E27, uden pære

myGarden

Uden pære

Sort

Vandafvisende



17389/30/PN



Nyd en smuk have med lys

Dette elegante, sorte Philips-lampe med sit ikoniske design ser godt ud på væggen i vores moderne have, den er lavet i aluminium af høj kvalitet og har en sort finish. Du skal blot tænde lyset og nyde din have.

Designet til udendørs

- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

Særlige egenskaber

- Til al slags vejr

Nyd dit udendørsliv

- Skab en stilfuld og imødekommende atmosfære

Vigtigste nyheder

Materialer af høj kvalitet

Denne Philips lyskilde er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

Skab en stilfuld atmosfære

Denne udendørs væglampe er designet efter de nyeste trends, så den passer til dit udendørsområde og definerer den stemning, du altid har ønsket dig.

Til al slags vejr



Denne udendørs lyskilde fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og har gennemgået strenge tests for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal. Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Disse lyskilder er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, så dette produkt er det mest almindelige og ideelle til generel udendørs brug.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,385 kg
- Samlet højde: 170 mm
- Samlet længde: 182 mm
- Samlet bredde: 133 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: LED
- 230V: 50-60 Hz
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: -
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænsikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696165911
- Nettovægt: 0,39 kg
- Bruttovægt: 0,52 kg
- Højde: 14,4 cm
- Længde: 17,6 cm
- Bredde: 19,1 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.399

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com