

PHILIPS

Calgary væglampe 60
W E27, uden pære

myGarden

Uden pære

Inox

Vandafvisende

17474/47/PN



Oplys din indgang

Den cylinderformede Calgary væglampe i poleret rustfrit stål giver din væg et moderne look. Den oplyser din indgang med et diffust og varmt lyst.

Få design i din have

- Vælg en moderne stil
- Vælg udendørs væglamper
- Rustfrit stål af høj kvalitet

Match din udendørsstil

- Designet til udendørs brug – vandafvisende IP44

Særlige egenskaber

- Nemt at installere til enhver anvendelse

Design din have med lys

- Dekorativ udendørsbelysning

Vigtigste nyheder

Vælg en moderne stil

Denne lampe er designet i Europa og har en unik designsignatur, der til hjælper dig med at skabe et moderne look udendørs.

Vælg udendørs væglamper

Få mest muligt ud af din udendørs plads med denne væglampe, der er perfekt til montering tæt på fordøren eller på væggene på din terrasse.

Materialer af høj kvalitet

Denne lyskilde fra Philips er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i rustfrit stål af høj kvalitet.

Designet til udendørs brug

Denne udendørslampe fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Den er blevet testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-klassen er beskrevet med to tal: Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Denne udendørslampe er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, og dermed er produktet det mest almindelige og er ideelt til generel udendørs brug.

Nemt at installere

Dekorativ udendørsbelysning

Udendørsbelysning kan gøre haven eller udendørsmiljøet endnu smukkere ved at oplyse stier og iøjnefaldende elementer eller bruges til at skabe den perfekte atmosfære til mindeværdige aftener med venner og familie. Det er grunden til, at Philips har skabt myGarden, som er et udvalg af smukke og dekorative udendørsbelysningsløsninger med alle de egenskaber og funktioner, du skal bruge for at få det optimale ud af dit udendørsmiljø.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Rustfrit stål
- Materiale: Glas, Metal

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Væggbelysning
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmåls og -vægt

- Nettovægt: 0,875 kg
- Samlet højde: 155 mm
- Samlet længde: 140 mm
- Samlet bredde: 100 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: LED
- 230V: 50-60 Hz, 220-240 V
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: -
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696176757
- Nettovægt: 0,79 kg
- Bruttovægt: 0,85 kg
- Højde: 16,5 cm
- Længde: 11 cm
- Bredde: 14,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-30
Version: 0.437

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com