

PHILIPS

PIR-sensor

VIRGINIA

grå

17476/87/PN



Altid lys, når du kommer hjem

Denne grå Philips Virginia bevægelsessensor kan monteres på flere måder. Den har et stort detektionsområde og et sensorhoved, der kan drejes i to retninger. Indstil sensoren efter dine behov, og brug den unikke dag/nat funktion til at skabe trykthed om aftenen.

Avanceret lys til udendørs

- Motion Sensor medfølger for komfort og sikkerhed
- Manuel tilsidesættelse

Særlige egenskaber

- Flere monteringsmuligheder

Føl dig velkommen med lys

- Sensor, der er nem at installere
- Høj maksimal belastning (1000 W for glødepærer, 200 W for LED)

Oplev udendørsbelysning på en nem måde

- Vandtæt iht. IP44
- Syntetiske materialer af høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Hue Motion Sensor medfølger



Der medfølger en Motion Sensor, som kan byde dig velkommen, når du vender hjem, eller give dig besked, når nogen er ankommet. Når sensoren registrerer bevægelse, tændes lyset automatisk.

Manuel tilsidesættelse Flere monteringsmuligheder Sensor, der er nem at installere



Enkel installation gør det nemt for at vælge, hvornår og hvor længe den automatiske sensor lader lyset være tændt.

Høj maksimal belastning (1000 W for glødepærer, 200 W for LED) Vandtæt iht. IP44



Denne PIR-sensor fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Det er blevet testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-niveauet er beskrevet med to tal: Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. PIR-sensoren er designet med IP44 – beskyttet mod vandsprøjt og ideel til generel udendørs brug.

Syntetiske materialer af høj kvalitet

Denne Philips PIR-sensor er lavet specielt til udendørsområder. Den er slidstærkt og bygget til at holde. Den er fremstillet af syntetiske materialer af høj kvalitet.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Grå
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Normeret levetid: 25.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Tilbehør
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,150 kg
- Samlet højde: 94 mm
- Samlet længde: 70 mm
- Samlet bredde: 104 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- 230V: 50 Hz
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænsikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Nej

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696176795
- Nettovægt: 0,15 kg
- Bruttovægt: 0,24 kg
- Højde: 11,1 cm
- Længde: 7,8 cm
- Bredde: 10,8 cm



Udgivelsesdato: 2025-11-12
Version: 0.335

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com