

PHILIPS

Væglampe

DAMASKUS

brun

17480/86/PN



Nyd en skøn have med lys

Skab et vintage-inspireret look udenfor med denne sorte version af væglanternen fra Philips. Diffuseren i glas og et retrodesign skaber en stilfuld atmosfære, der passer perfekt til din personlige stil.

Få design i din have

- Vælg udendørs væglamper

Match din udendørsstil

- Designet til udendørs brug – vandafvisende IP44

Designet til udendørs

- Aluminium og ægte glas i høj kvalitet

Særlige egenskaber

- Nemt at installere til enhver anvendelse

Design din have med lys

- Dekorativ udendørsbelysning
- Vælg Heritage-stilen

Vigtigste nyheder

Vælg udendørs væglampe

Få mest muligt ud af din udendørs plads med denne væglampe, der er perfekt til montering tæt på fordøren eller på væggene på din terrasse.

Designet til udendørs brug

Denne udendørslampe fra Philips er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer. Den er blevet testet nøje for at sikre god vandbestandighed. IP-klassen er beskrevet med to tal: Det første henviser til beskyttelse mod støv, det andet mod vand. Denne udendørslampe er designet med IP44: Den er beskyttet mod vandsprøjt, og dermed er produktet det mest almindelige og er ideelt til generel udendørs brug.

Materialer af høj kvalitet

Denne lyskilde fra Philips er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og ægte glas i høj kvalitet.

Nemt at installere

Dekoratív udendørsbelysning

Udendørsbelysning kan gøre haven eller udendørsmiljøet endnu smukkere ved at oplyse stier og iøjnefaldende elementer eller bruges til at skabe den perfekte atmosfære til mindeværdige aftener med venner og familie. Det er grunden til, at Philips har skabt myGarden, som er et udvalg af smukke og dekorative udendørsbelysningsløsninger med alle de egenskaber og funktioner, du skal bruge for at få det optimale ud af dit udendørsmiljø.

Vælg Heritage-stilen

Denne lyskilde er designet i Europa og har en unik designsignatur, der til hjælper dig med at skabe en Heritage-stil udendørs.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Brun
- Materiale: Aluminium, Glas

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Klassisk
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,967 kg
- Samlet højde: 224 mm
- Samlet længde: 222 mm
- Samlet bredde: 248 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- 230V: 220-240 V, 50-60 Hz
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: E27
- Pære med wattforbrug inkluderet: –
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænsikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696176832
- Nettovægt: 0,95 kg
- Bruttovægt: 1,3 kg
- Højde: 25,5 cm
- Længde: 23,5 cm
- Bredde: 26,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-01-31
Version: 0.356

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com