

PHILIPS

Væglampe

Linea

SHELLLINE 3000 K

Hvid

LED



31237/31/P1



Lys og behagelig

Væglampen Philips myLiving Decolinea Shellline til armatur kombinerer ydeevne og udseende i sit enkle design. LED teknologien med lang levetid og op til 15.000 timers brug gør dette lys til den ideelle erstatning for det traditionelle T5-armatur.

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet
- Lang brugstid på op til 15 år
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Vigtigste nyheder

Energibesparende



Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

LED lyskilde af høj kvalitet



LED lyskilden, der følger med denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkeligt og giver en optimal lyseffekt og fremhæver levende farver i dit hjem.

Lang brugstid



En lyskilde, du kan regne med. De indbyggede LED'er, der anvendes i denne Philips LED lyskilde, har en levetid på op til 15.000 timer (hvilket svarer til 15 år ved et gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd/sluk-knappen). Det er betryggende at vide, at du ikke behøver at bekymre dig om hverken vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilde, mens du har den perfekte lysmæssige stemning i dit hjem.

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Syntetisk

Holdbarhed

- Normeret levetid: 15.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Spredt lyseffekt: Ja
- Integreret LED: Ja

Diverse

- Specielt designet til: Funktionel, Køkken
- Styling: Moderne
- Type: Vægelysning
- EyeComfort: Nej

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,205 kg
- Højde: 3,4 cm
- Længde: 120,5 cm
- Bredde: 2,8 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 1800 lm
- 230V: 220-240 V, 50-60 Hz
- Pære med wattforbrug inkluderet: 18 W
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696163320
- Nettovægt: 0,21 kg
- Bruttovægt: 0,34 kg
- Højde: 1.251 mm
- Længde: 39 mm
- Bredde: 41 mm



Udgivelsesdato:
2025-10-25
Version: 0.493

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com