

PHILIPS

Suede loftslampe, 12
W

Loftslamper

4.000 K

Hvid



31801/31/16



Dekorér dit hjem med lys

Denne Philips myLiving Suede LED væg- og loftslampes bløde og enkle form er diskret og iøjnefaldende, og den passer ind i alle rum, hvor den skaber et vidtstrakt, køligt, hvidt lys.

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet
- Køligt hvidt lys
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Særlige egenskaber

- Kan installeres på væg eller i loft

Designet til dagligstue og soveværelse

- Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter
- Skab en stilfuld og imødekommende atmosfære

Vigtigste nyheder

Energibesparende




Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

LED lyskilde af høj kvalitet



LED teknologien, som er indbygget i denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkelig og giver en optimal lyseffekt samt fremhæver de levende farver i dit hjem.

Køligt hvidt lys




Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi producerer et koldt, mere energifyldt lys. Denne Philips lyskilde tilbyder varmt hvidt lys, der holder dig energisk.

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Væg- og loftinstallation



Installer denne lyskilde som væg- eller loftslampe, præcis efter dine ønsker.

Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter

Stuen er hjertet i ethvert hjem – et sted, hvor familier samles for at slappe af, og gæster hygger sig. Belysning til dagligstue og soveværelse skal være fleksibelt og nemt at justere til de forskellige former for brug i løbet af dagen. Omhyggelig placering af forskellige lyskilder og spil med lag af lys hjælper med at skabe en fornemmelse af plads og give rummet en varm og indbydende atmosfære.

Skab en stilfuld atmosfære



Denne lyskilde er designet til en moderne livsstil, så den passer til dit hjemms indretning og giver den et personligt præg.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 91

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 100 mA

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,38 kg
- Samlet højde: 79 mm
- Samlet længde: 280 mm
- Samlet bredde: 280 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 280 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1350
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Køligt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Antal lyskilder: 4

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718291533085
- Nettovægt: 0,35 kg
- Bruttovægt: 0,58 kg
- Højde: 324 mm
- Længde: 86 mm
- Bredde: 321 mm



Udgivelsesdato:
2026-06-24
Version: 0.798

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com