

PHILIPS


Wawel loftslampe,
20 W

Loftslamper

4000/6500/2700 K

Hvid

Dæmpbar; SceneSwitch



31822/31/P5



Kvalitetsbelysning til et hyggeligt hjem

Philips myLiving WAWEL LED loftslampe leveres med indbygget LED for at optimere lysudbyttet og ensartetheden. Regulér lysstyrken alt efter dit humør med trinvist justerbare hukommelsesfunktioner.

Lyseffekt

- Jævn fordeling af lyset

Avanceret LED belysning

- Justerbar 2.700-6.500 K

Energibesparende

- 80 % energibesparelse sammenlignet med traditionelle lyskilder

Vigtigste nyheder

Jævn fordeling af lyset



80% energibesparelse



Justerbar



Sparer op til 80 % energi sammenlignet med en standardpære. Den tjener sig selv ind og sparer penge år efter år. Så skær ned på elregingen, og kom i gang med at spare allerede nu.

Denne lampe er justerbar. Du kan indstille den til din ønskede lysfarve, fra varm hvid (2.700 K) til køligt dagslys (6.500 K).

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscykluser: 15.000
- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700-4000-6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, SceneSwitch

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 160 mA

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,72 kg
- Samlet højde: 66 mm
- Samlet længde: 380 mm
- Samlet bredde: 380 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 380 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2000
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696162781
- Nettovægt: 0,72 kg
- Bruttovægt: 1,18 kg
- Højde: 42,6 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 42,6 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.450

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com