

PHILIPS

Canaval loftslampe,
18 W

Loftslamper

4.000 K

Hvid

Dæmpbar; SceneSwitch



32809/31/P3



Ét armatur, din kontakt, tre lysindstillinger.

Philips Cavanal LED loftslampe er et klassisk hvidt armatur, der passer til enhver indretningsstil og giver et energibesparende, langtidsholdbart lys i høj kvalitet. Den trinvise dæmpning gør det muligt at vælge en lysstyrke, der passer til den stemning, du er i.

Brugervenlig

- Glat overfladefinish for nem rengøring

Lyseffekt

- Jævn fordeling af lyset

Bæredygtige løsninger til lys

- Lang brugstid på op til 15 år

Avanceret LED belysning

- Højt lysudbytte

Energibesparende

- Indbygget LED, som del af systemet
- 80% energibesparelse

Tre lysindstillinger

- Ændr stemningen med et klik på din eksisterende lyskontakt

Vigtigste nyheder

Nem at vedligeholde



Jævn fordeling af lyset



Lang brugstid



En lyskilde, du kan regne med. De indbyggede LED'er, der anvendes i denne Philips LED lyskilde, har en levetid på op til 15.000 timer (hvilket svarer til 15 år ved et gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd/sluk-knappen). Det er betryggende at vide, at du ikke behøver at bekymre dig om hverken vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilde, mens du har den perfekte lysmæssige stemning i dit hjem.

Højt lysudbytte

Høj kvalitet med højt lysudbytte. Lyset har en spredningsvinkel på 40° – den perfekte vinkel til spotlys.

Integreret LED lyskilde



En lyskilde, du kan stole på. Med en integreret LED lyskilde behøver du ikke at bekymre dig om vedligeholdelse eller lampeudskiftning, og du får samtidig perfekt belysningsstemning i dit hjem.

80% energibesparelse



Op til 80 % energibesparelse sammenlignet med lyskilder, der har almindelig glødepære.

SceneSwitch, tre lysindstillinger

Med SceneSwitch kan du dæmpe lyset uden brug af lysdæmper. Du kan skifte mellem tre forskellige lysstyrkeniveauer via den allerede installerede kontakt.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 4000 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 116

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, SceneSwitch

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 150 mA

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,66 kg
- Samlet højde: 67 mm
- Samlet længde: 350 mm
- Samlet bredde: 350 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 350 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2100
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Køligt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696169278
- Nettovægt: 0,66 kg
- Bruttovægt: 0,97 kg
- Højde: 38,6 cm
- Længde: 7,2 cm
- Bredde: 38,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.910

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com