


# PHILIPS

Cinnabar  
loftslampe, 6 W

Loftslamper

2.700 K

Hvid



33361/31/16



## Dekorér dit hjem med lys

Philips myLiving Cinnabar er en rund loftslampe i hvid, der oplyser områder i dit hjem med varmt, hvidt LED lys. Det behagelige, udsprede lys forbedres yderligere af en ring, der giver en lysende glorieeffekt.

### Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet
- Varmt hvidt lys
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

### Designet til dagligstue og soveværelse

- Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter
- Skab en stilfuld og imødekommende atmosfære

# Vigtigste nyheder

## Energibesparende



Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

## LED lyskilde af høj kvalitet



LED teknologien, som er indbygget i denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkelig og giver en optimal lyseffekt samt fremhæver de levende farver i dit hjem.

## Varmt hvidt lys



Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi producerer et koldt, mere energifyldt lys. Denne Philips lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en hyggelig atmosfære.

## 5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

## Perfekt til afslapning og sociale aktiviteter

Stuen er hjertet i ethvert hjem – et sted, hvor familier samles for at slappe af, og gæster hygger sig. Belysning til dagligstue og soveværelse skal være fleksibelt og nemt at justere til de forskellige former for brug i løbet af dagen. Omhyggelig placering af forskellige lyskilder og spil med lag af lys hjælper med at skabe en fornemmelse af plads og give rummet en varm og indbydende atmosfære.

## Skab en stilfuld atmosfære



Denne lyskilde er designet til en moderne livsstil, så den passer til dit hjemms indretning og giver den et personligt præg.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

**Ekstra funktioner/tilbehør medfølger**

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

**Lysegenskaber**

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 100

**Diverse**

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja

**Andre egenskaber**

- Lyskildes spænding: 40 mA

**Produktmål og -vægt**

- Nettovægt: 0,22 kg
- Samlet højde: 70 mm
- Samlet længde: 250 mm
- Samlet bredde: 250 mm

**Service**

- Garanti: 5 år

**Tekniske specifikationer**

- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 9
- Diameter: 250 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 600
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

**Pæren**

- Opgraderbar software: Nej

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8718696122778
- Nettovægt: 0,22 kg
- Bruttovægt: 0,4 kg
- Højde: 7,7 cm
- Længde: 27,4 cm
- Bredde: 27,4 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.421

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)