

PHILIPS

Indbygningsspot


Indbygningsspot

Uden pære

Mat krom



50391/17/PN



Skab den rette stil med lys

Philips Donegal-indbygningsspotlys er lavet af førsteklasses støvfrit og rustfrit materiale, som giver nem vedligeholdelse. Vælg en Philips GU10 LED-pære, der passer til din spotstil, og få langtidsholdbart lys af høj kvalitet.

Særlige egenskaber

- Pære medfølger ikke
- Let pæreskift

Designet til dagligstue og soveværelse

- Førsteklasses materialer
- Ingen støv, ingen rust

Vigtigste nyheder

Pære medfølger ikke

Lampen leveres uden lyskilde, hvilket gør dig i stand til at vælge den lyseffekt, der passer bedst til rummet og din personlige smag. Ved at vælge en Philips LED lyskilde sikres en høj kvalitet og langvarig lyseffekt.

Let pæreskift

Den nye brugervenlige ring giver ubesværet påsætning af GU10 pære.

Førsteklasses materialer

Denne indbygningsspot er lavet af førsteklasses syntetiske materialer med uovertruffen overfladebehandling. Det sikrer holdbarhed og høj bestandighed af lysudbytte.

Ingen støv, ingen rust

Det særlige støvfri og rustfri overflademateriale i denne indbygningsspot minimerer støvopsamling og sikrer lang levetid af produktet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Krom
- Materiale: Syntetisk

Holdbarhed

- Normeret levetid: 30.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Let at skifte pæren: Ja
- Integreret LED: Nej
- Kun lavet til LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Lyseffekt (nominel) (nom.): 112

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Indbygningsspot
- EyeComfort: Nej

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,112 kg
- Indbygget afstand: 100 mm
- Samlet højde: 42 mm
- Samlet længde: 90 mm
- Samlet bredde: 90 mm
- Udskæring til loftsindbygning: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: -
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: GU10
- Pære med wattforbrug inkluderet: -
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 5,5
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696160831
- Nettovægt: 0,11 kg
- Bruttovægt: 0,17 kg
- Højde: 158 mm
- Længde: 53 mm
- Bredde: 103 mm



Udgivelsesdato:
2026-02-21
Version: 0.1101

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com