


PHILIPS

Paisley lofts-/
vægspot x 3

Lofts-/vægspots

Uden pære

Hvid



50573/31/PN



Nyd øjeblikket fuldt ud

Philips myLiving Contemporary er en serie af spots med elegante silhuetter og lys af høj kvalitet, der passer til nutidens smag, trends og livsstil.

Særlige egenskaber

- Justerbart spothoved
- Den perfekte lysstråle til effektbelysning

Designet til dit hjemmekontor

- Til ethvert rum i dit hjem
- Naturlige og genkendelige former

Designet til dagligstue og soveværelse

- Materialer i høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

Perfekt til effektbelysning

Den perfekte lysstråle til effektbelysning. Denne Philips spot har den perfekte lysstråle til effektbelysning (GU10 pære medfølger ikke). Med samlet lys kan du fremhæve enhver detalje eller ethvert træk ved din indretning.

Til ethvert rum i dit hjem

Denne Philips spot er fuldt funktionel og samtidig meget elegant og vil tilføje et dekorativt element til ethvert rum i dit hjem.

Naturlige og genkendelige former

Bløde overgange og buede linjer definerer Philips myLivings tidløse udseende. myLiving spots er praktiske, elegante og diskrete og passer perfekt ind i enhver tidssvarende indretning.

Materialer i høj kvalitet

Denne lampe er formet af lagdelte mønstre i materialer af høj kvalitet med en førsteklases finish. Dette sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som vil forskønne dit hjem i mange år fremover.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal

Miljø

- Disposal of the product: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Ja
- click!FIX-beslag: Ja

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Hjemmekontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lofts-/vægspots
- EyeComfort: Nej

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,025 kg
- Højde: 9,2 cm
- Længde: 44,3 cm
- Bredde: 11,8 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: No bulb included
- 230V: AC 220-240
- LED: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Fatning/sokkel: GU10
- Pære med wattforbrug inkluderet: 5.5W
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 5.5 W
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 3

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164709
- Nettovægt: 1,02 kg
- Bruttovægt: 1,32 kg
- Højde: 11,7 cm
- Længde: 11,5 cm
- Bredde: 49 cm



Udgivelsesdato:
2025-03-18
Version: 0.649

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com