

PHILIPS

Runner lofts-/
vægspot, 2x

Lofts- & vægspots

Uden pære

Hvid



53092/31/12



Højkvalitets spot uden pære

Denne industri inspirerede lampe med 2 spot er lille, smal og enkel og passer perfekt til en moderne indretning. Den hvide aluminiums base komplementerer lyset til perfektion. En slående dekorativt lampe med roterende belysning.

Fremragende design, der giver optimal lyseffekt

- Justerbart spothoved giver maksimal fleksibilitet

Vigtigste nyheder

Spothoved, der er nemt at justere

Det indstillelige spothoved er designet til at rette lyset derhen, hvor du har brug for det.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Nej

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal
- Farve på armaturhus: Hvid

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Retningsbestemte lysstråler: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Nej
- Montér produktet uden for rækkevidde: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue, Hjemmekontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lofts- & vægspots
- EyeComfort: Nej

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,825 kg
- Højde: 10,9 cm
- Længde: 30,5 cm
- Bredde: 9,0 cm
- Samlet højde: 109 mm
- Samlet længde: 305 mm
- Samlet bredde: 90 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: No bulb included
- Pæreteknologi: LED
- 230V: AC 220-240
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: pære medfølger ikke
- Lampen er kompatibel med pære(r) i klasse: A++ til E
- Fatning/sokkel: GU10
- Pære med wattforbrug inkluderet: 20W
- Maks. watt for udskiftningspære: 20
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP20 | Fingerbeskyttelse
- Antal lyskilder: 2
- Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse I

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718291487944
- Nettovægt: 0,83 kg
- Bruttovægt: 0,95 kg
- Højde: 31,6 cm
- Længde: 10,2 cm
- Bredde: 10,9 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-27
Version: 0.530

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com