

PHILIPS

Runner spotlampe
med 4 spots

Lofts- & vægspots

2.700 K

Hvid

ClickFix



53094/31/P0



Dekorer dit hjem med lys

Philips myLiving Contemporary er en serie af spotlamper med elegante silhetter og lys af høj kvalitet, der passer til nutidens smag, trends og livsstil. Det varme hvide lys fra de førsteklasses LED'er er ideelt til effektbelysning.

Bæredygtige løsninger til lys

- Kompatibel med indbyggede lysdæmpere
- Energibesparende

Særlige egenskaber

- Justerbart spothoved
- Den perfekte lysstråle til effektbelysning

Designet til dit hjemmekontor

- Til ethvert rum i dit hjem

Designet til dagligstue og soveværelse

- Varmt hvidt lys
- Materialer i høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Kompatibel med indbyggede lysdæmpere



Indstil lysstyrken i denne Philips lampe med en indbygget lysdæmper (ikke inkluderet) for at sætte den rette stemning, fremhæve en detalje i dit hjem og meget mere.

Energibesparende



Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.


Perfekt til effektbelysning

Den perfekte lysstråle til effektbelysning. Denne Philips spot har den perfekte lysstråle til effektbelysning (GU10 pære medfølger ikke). Med samlet lys kan du fremhæve enhver detalje eller ethvert træk ved din indretning.

Til ethvert rum i dit hjem

Denne Philips spot er fuldt funktionel og samtidig meget elegant og vil tilføje et dekorativt element til ethvert rum i dit hjem.

Varmt hvidt lys



Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi producerer et koldt, mere energifyldt lys. Denne Philips lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en hyggelig atmosfære.

Materialer i høj kvalitet

Denne lampe er formet af lagdelte mønstre i materialer af høj kvalitet med en førsteklasses finish. Dette sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som vil forskønne dit hjem i mange år fremover.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja
- LED pære(r) inkluderet: Ja
- Montér produktet uden for rækkevidde: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 76

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue, Kontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lofts- & vægspots
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: ClickFix

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,665 kg
- Samlet højde: 109 mm
- Samlet længde: 240 mm
- Samlet bredde: 240 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampe (skjult): 1.020
- Lysudbyttepære inkluderet: 255
- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 35
- Samlet lysudbytte fra lampen: 920
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- Fatning/sokkel: GU10
- Pære med wattforbrug inkluderet: 12
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Ja
- Antal lyskilder: 4

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696157527
- Nettovægt: 1,67 kg
- Bruttovægt: 1,93 kg
- Højde: 25 cm
- Længde: 11,3 cm
- Bredde: 25,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-29
Version: 0.299

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com