

PHILIPS

Væglampe

Linea


LINEAR LED 2700 K

Hvid

LED



85087/31/16



Dekorer dit hjem med lys

Spar op til 80 % energi med disse lineære Philips LED stave. Deres integrerede LED giver et varmt hvidt lys i høj kvalitet, perfekt til generel belysning. Det modulopbyggede system gør det nemt at slutte flere stave til hinanden.

Bæredygtige løsninger til lys

- Energibesparende
- LED lyskilde af høj kvalitet
- Lang brugstid på op til 20 år
- Varmt hvidt lys
- Philips tilbyder 5 års garanti på LED modul og driver

Særlige egenskaber

- Kan sluttes til produkter fra samme familie
- Tænd/sluk-knap på produkt

Vigtigste nyheder

Energibesparende



Denne energibesparende lyskilde fra Philips sparer energi sammenlignet med traditionelle lyskilder og hjælper dig dermed til en reduceret elregning samtidig med, at du gør din del for miljøet.

LED lyskilde af høj kvalitet




LED lyskilden, der følger med denne Philips lyskilde, er en enestående løsning, udviklet af Philips. Den tændes øjeblikkeligt og giver en optimal lyseffekt og fremhæver levende farver i dit hjem.

Lang brugstid



En lyskilde, du kan regne med. De indbyggede LED'er, der anvendes i denne Philips LED lyskilde, varer i op til 20.000 timer (hvilket svarer til 20 år ved et gennemsnitligt forbrug på 3 timer pr. dag med mindst 13.000 tryk på tænd/sluk-knappen). Det er betryggende at vide, at du ikke behøver at bekymre dig om vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilde, mens du har den perfekte lysmæssige stemning i dit hjem.

Varmt hvidt lys



Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet Kelvin (K). Lyskilder med en lav Kelvin-værdi producerer et varmt og mere hyggeligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi producerer et koldt, mere energifyldt lys. Denne Philips lyskilde tilbyder varmt hvidt lys til en hyggelig atmosfære.

5 års garanti på LED systemet



Ud over en standardgaranti på 2 år på denne lyskilde tilbyder Philips 5 års garanti på LED systemet, hvilket vil sige LED modulet og driveren i denne lyskilde.

Produkt, der kan tilsluttes



Dette produkt kan sluttes til et lignende produkt eller til andre produkter fra samme familie.

Tænd/sluk-knap på produkt



Knappen er diskret indbygget i lyskilden, så du nemt kan tænde og slukke lyset.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Syntetisk

Holdbarhed

- Normeret levetid: 20.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- 5 års garanti på LED modul: Ja
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på produkt: Ja

Diverse

- Specielt designet til: Funktionel
- Styling: Moderne
- Type: Vægbelysning
- EyeComfort: Nej

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,255 kg
- Højde: 3,6 cm
- Længde: 112,4 cm
- Bredde: 2,2 cm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Lyskilde svarende til traditionel pære på: 200
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1600 lm
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: 220-240 V, 50-60 Hz
- Pære med wattforbrug inkluderet: 18 W
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696127490
- Nettovægt: 0,26 kg
- Bruttovægt: 0,6 kg
- Højde: 0 mm
- Længde: 0 mm
- Bredde: 0 mm



Udgivelsesdato:
2026-01-14
Version: 0.1255

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com