

PHILIPS

Glødepære til
anvendelse i apparater


Specialitet

15 W

E14 sokkel

Ovn

Klar



8711500037114



Pære til specialbrug og brug i apparater

Philips' ovnpærer kan anvendes i ovne, rotisseriovne og lignende steder under høj driftstemperatur. Fås til specifikke ovnlamper, der er monteret i forskellige positioner såsom ovenlys, sidelys og baggrundsls.

Belysning til særlige formål

- Til særlige anvendelser
- Til brug i ovne

Vigtigste nyheder

Til særlige anvendelser



Glødelyspærer fra Philips til særlige formål er beregnet til helt bestemte

anvendelser. Lyspærer til almindelig belysning i hjemmet kan fås i halogen- og LED serien samt den energibesparende serie fra Philips.

Til brug i ovne



Denne Philips pære til brug i apparater er specialdesignet til brug i ovne og tåler høj varme op til 300 grader celcius.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Form: Apparat
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E14
- Teknologi: Glødepære
- Pære finish: Klar
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Diameter: 22 mm
- Højde: 49 mm
- Bredde: 22 mm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 1 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.8
- Antal tændingscyklusser: 4.000
- Normeret levetid: 1.000

Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Særlig anvendelse
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 100
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 85 lm
- Starttid: 0 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys s
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700
- Lysstrøm: 85 lm

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 1

Strømforbrug

- Strømfaktor: 1
- Spænding: 230-240 V
- Energimærket (EEL): G
- Effekt: 15,4 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 16

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 1.000
- Nominel lysstrøm: 85 lm
- Nominel effekt: 15.4 W

Tekniske specifikationer

- Pærenes levetid: 1.000
- Form: Apparat
- Kromaticitetskoordinat Y: 0,411
- Kromaticitetskoordinat X: 0,46
- EPREL registreringsnummer: 423227
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Ja
- Fod: E14

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514334533
- Nettovægt: 0,01 kg
- Bruttovægt: 0,01 kg
- Højde: 12,8 cm
- Længde: 2,5 cm
- Bredde: 6,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-03-31
Version: 0.704

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com