

PHILIPS

Glødepære til
anvendelse i apparater


Specialitet

40 W

E14

Ovn

Dæmpbar



8711500157546



Pære til brug i apparater og særlige formål

Philips' ovnpærer kan anvendes i ovne, rotisseriovne og lignende steder under høj driftstemperatur. Fås til specifikke ovnarmaturer, der er monteret i forskellige positioner såsom ovenlys, sidelys og baggrundsllys.

Belysning til særlige formål

- Til særlige anvendelser
- Til brug i ovne

Vigtigste nyheder

Til særlige anvendelser



Glødelyspærer fra Philips til særlige formål er beregnet til helt bestemte

anvendelser. Lyspærer til almindelig belysning i hjemmet kan fås i halogen- og LED serien samt den energibesparende serie fra Philips.

Til brug i ovne



Denne Philips pære til brug i apparater er specialdesignet til brug i ovne og tåler høj varme op til 300 grader celcius.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Form: Apparat
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E14
- Teknologi: Glødepære
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Diameter: 45 mm
- Højde: 75 mm
- Bredde: 45 mm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 1 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.8
- Antal tændingscyklusser: 4.000
- Normeret levetid: 1.000

Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Særlig anvendelse
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 100
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 370 lm
- Starttid: 0 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys

Strømforbrug

- Strømfaktor: 1
- Spænding: 240 V
- Wattforbrug: 41,0 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 41

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 1.000
- Nominel lysstrøm: 370 lm
- Nominel effekt: 41.0 W

Tekniske specifikationer

- Pærenes levetid: 1.000
- Form: Apparat

Emballagemål og -vægt [Appl 40W E14 240V P45 CL OV 1BL/10]

- EAN/UPC – produkt: 8711500157546
- Nettovægt: 15,46 g
- Bruttovægt: 25,56 g
- Højde: 12 cm
- Længde: 4,6 cm
- Bredde: 14 cm

Emballagemål og -vægt [Appl 41.0W E14 240V P45 CL OV 1PF/10]

- EAN/UPC – produkt: 8719514346406
- Nettovægt: 15,46 g
- Bruttovægt: 22,46 g
- Højde: 7,9 cm
- Længde: 4,7 cm
- Bredde: 4,7 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-18
Version: 0.578

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com