

PHILIPS

Energibesparende
stikpære

Genie

8 W (40 W)

E14

Varm hvid

Ikke dæmpbar



8711500801159



Lille, kraftig og smuk pære

Udgiften til denne energibesparende stavpære fra Philips er betalt tilbage i løbet af det første år og reducerer fortsat elregningen længe efter. Den er lille nok til at passe i de fleste armaturer, hvor den udsender et varmt, klart lys på ethvert sted i hjemmet.

Enestående ydeevne i kompakt konstruktion


- Stærkt lys i kompakt design

Sparer energi og penge

- Energibesparelse på op til 80 %
- Lang levetid – holder op til 10 år

Vigtigste nyheder

Stærkt lys i kompakt design



Denne energibesparende lyspære fra Philips er lille nok til at passe fint ind, der hvor du har brug for ekstra stærkt lys i hjemmet. Ideel til smalle armaturer.

Energibesparelse på op til 80 %



Denne pære bruger op til 80 % mindre energi end traditionelle lyskilder, så du kan spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.

Lang levetid – op til 10 år



Energibesparende pærer fra Philips er designet til at holde. Med en levetid på op til 10 år undgår du besværet og omkostningerne ved udskiftning af pærer hele tiden, og samtidig sparer du energi år efter år.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Pærens form: Ikke retningsbestemt stav
- Fatning: E14
- Teknologi: Kompakte lysstofrør (CFLi)
- Dæmpbar: Nej

Mål for pære

- Diameter: 44 mm
- Højde: 113 mm
- Bredde: 44 mm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 10 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.65
- Antal tændingscyklusser: 10.000
- Normeret levetid: 10.000

Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Kun lys, Behageligt lys
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 425 lm
- Starttid: 0.3 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 5–40 s
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700 K
- Lysstrøm: 425 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 53

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 60 mA

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 8 W
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Effekt: 8 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 8

Nominelle værdier

- Nominel spredningsvinkel: not applicable °
- Nominel levetid: 10.000
- Nominel lysstrøm: 425 lm
- Nominel højeste intensitet: not applicable cd
- Nominel effekt: 8 W

Tekniske specifikationer

- Kromaticitetskoordinat Y: 420
- Kromaticitetskoordinat X: 463
- Dæmpbar: Nej
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Fod: E14

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8711500801159
- Nettovægt: 0,07 kg
- Bruttovægt: 0,08 kg
- Højde: 14,4 cm
- Længde: 4,5 cm
- Bredde: 4,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-07
Version: 0.880

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com