

PHILIPS

Energisparepære
med spiralsokkel

Economy

12 W (60 W)

E27

Varm hvid

Ikke dæmpbar



8718291217039



Brug lidt, spar meget

Denne Philips Economy lyspære er det mest økonomiske valg, når du har brug for en almindelig energibesparende pære i et kompakt design. Den holder op til 6 år og giver en besparelse på op til 80 % både energimæssigt og økonomisk.

Sparer energi og penge

- Energibesparelse på op til 80 %
- Lang levetid – holder op til 6 år

Vigtigste nyheder

Energibesparelse på op til 80 %



Denne pære bruger op til 80 % mindre energi end traditionelle lyskilder, så du

kan spare penge på elregningen og gøre noget for miljøet.

Lang levetid – op til 6 år



Energibesparende pærer fra Philips er designet til at holde. Med en levetid på op til 6 år undgår du besværet og omkostningerne ved udskiftning af pærer hele tiden, og samtidig sparer du energi år efter år.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Pærens form: Ikke retningsbestemt spiral
- Fatning: E27
- Teknologi: Kompakte lysstofrør (CFLi)
- Dæmpbar: Nej

Mål for pære

- Diameter: 47 mm
- Højde: 94 mm
- Bredde: 47 mm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 6 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.7
- Antal tændingscyklusser: 6.000
- Normeret levetid: 6.000

Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Behageligt lys
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 81
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 741 lm
- Starttid: 0.3 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 5–40 s s
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700 K
- Lysstrøm: 741 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 61

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 90 mA

Effekt

- Effektfaktor (brøk): 0.6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 12 W
- Svarende til wattforbrug: 60 W
- Effekt: 12,0 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 12

Nominelle værdier

- Nominel spredningsvinkel: not applicable °
- Nominel levetid: 6.000
- Nominel lysstrøm: 741 lm
- Nominel højeste intensitet: not applicable cd
- Nominel effekt: 12 W

Tekniske specifikationer

- Kromaticitetskoordinat Y: 420
- Kromaticitetskoordinat X: 463
- Dæmpbar: Nej
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Fod: E27

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718291217039
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,07 kg
- Højde: 13,1 cm
- Længde: 4,8 cm
- Bredde: 4,8 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-07
Version: 0.738

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com