

PHILIPS

Titan lofts- og vægspot

Lofts- & vægspots

Uden pære

Aluminium



8718696156001



Nyd øjeblikket fuldt ud

Bring denne praktiske Philips spot ind i dit hjem. Vælg din Philips GU10 LED pære, der passer til den type spot, du godt kan lide, så du får lys høj af kvalitet i lang tid.

Brugervenlig

- Justerbart spothoved
- Pære medfølger ikke

Førsteklasses kvalitet

- Langtidsholdbart materiale i høj kvalitet

Særlige egenskaber

- Til ethvert rum i dit hjem

Vigtigste nyheder

Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

Pære medfølger ikke

Denne lampe leveres uden pære, hvilket gør dig i stand til at vælge det lysudbytte, der passer bedst til rummet og din personlige smag. Ved at vælge en Philips LED pære sikres et langtidsholdbart lysudbytte af høj kvalitet.

Langtidsholdbart materiale i høj kvalitet

Denne spotlampe er lavet i langtidsholdbare materialer af høj kvalitet med en førsteklasses finish. Dette sikrer et solidt og holdbart produkt, som vil forskønne og oplyse dit hjem i mange år fremover.

Til ethvert rum i dit hjem

Denne Philips spotlampe er fuldt funktionelt og samtidig meget elegant og vil tilføje et dekorativt element til ethvert rum i dit hjem.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Aluminium
- Materiale: Metal

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- click!FIX-beslag: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Spisestue, Køkken, Kontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lofts- & vægspots
- EyeComfort: Nej

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,25 kg
- Samlet højde: 100 mm
- Samlet længde: 90 mm
- Samlet bredde: 90 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Fatning/sokkel: GU10
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 50
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696156001
- Nettovægt: 0,35 kg
- Bruttovægt: 0,43 kg
- Højde: 12,4 cm
- Længde: 12,1 cm
- Bredde: 12,1 cm



Udgivelsesdato:
2025-10-25
Version: 0.139

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com