

PHILIPS


Lightstrip, 5 m, RGB

Lightstrips


RGB

Gennemsigtig

Dæmpbar;RGB



8718696164242



Se din verden i farver med Philips LED lightstrips

Fjernbetjening giver simpel belysningsstyring over denne lightstrip, og du kan nemt dæmpe lyset til det rigtige niveau. Med 30 foruddefinerede farver kan du skifte farven, så den passer til din smag. Philips LED lightstrips er nemme at montere, klippe til og tape fast på enhver overflade

Nem installation

- Kan tilpasses

Plug & play

- Plug & play: nem installation

Styring

- Fjernbetjening medfølger for din bekvemmelighed

Vigtigste nyheder

Kan tilpasses

Skær nemt lightstrips til, så de passer til dine rum. Klippemærkerne på lightstrippen angiver, hvor den kan klippes.

Plug & play: nem installation

Vores lightstrip, der er plug & play, er enkle at installere, så du kan bruge dem med det samme. Alt, hvad du behøver, er inkluderet i æsken.

Fjernbetjening medfølger for din bekvemmelighed

Vælg i mellem forskellige farver, dæmpningsniveauer og forudindstillede lysindstillinger.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Gennemsigtig
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscykluser: 15.000
- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
- Strømforsyning inkluderet: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 110
- Farvegensigtsindeks (CRI): 45
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 20

Lyskæde/lightstrip

- Kan forlænges: Nej

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue, Kontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lightstrips
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, RGB-farver

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 200 mA

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,205 kg
- Samlet højde: 2,6 mm
- Samlet længde: 5.000 mm
- Samlet bredde: 10 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: -
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet lys (RGB)
- 230V: AC 220-240
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696164242
- Nettovægt: 0,28 kg
- Bruttovægt: 0,32 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 5,5 cm
- Bredde: 16 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.461

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com