

PHILIPS

Pære

LED

40 W

E27

8718696167779



Fuldend det klassiske look

Denne klassiske Philips-ledning kombinerer en stofledning og en metalfatning med en klassisk finish, så du får den helt rigtige klassiske "vibe" i boligen. Du kan fuldende det lækre look ved at parre den med E27-LED-pærer fra Philips' klassiske serie.

Designet til dagligstue og soveværelse

- Materialer af høj kvalitet
- Justerbar ledningslængde

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Ledning

Vigtigste nyheder

Materiale af høj kvalitet [ledning]

Denne smukke stofbelagte ledning sikrer, at din lampe hænger lige efter installationen. Den matte satinfinish på metalstikket forbedrer det antikke udseende af enhver pære.

Justerbar ledningslængde [ledning]

Ledningen er fuldt justerbar til forskellige højder, så der er fleksible muligheder for at arrangere en stilfuld dynamisk kombination af pendelbelysning over køgeøen og spisebordet.

Ledning

Philips pærer kan bruges i kombination med en af Philips-ledningerne for at fuldende din indvendige belysning og skabe en professionel stemning i din bolig.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Tilbehør
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Nej

Holdbarhed

- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 25.000
- Normeret levetid: 10.950

Garanti

- Garantiperiode: 2.5 years

Lysegenskaber

- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 0,00

Diverse

- Ekstra funktioner: Dekorativ

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 330 mA
- CE-mærke: Ja
- EU RoHS-godkendt: Ja

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 120-240 V
- Effekt: 40 W

Produktmål og -vægt

- Længde: 10,7 cm

Nominelle værdier

- Nominel effekt: 40 W

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Linjefrekvens: 50 to 60
- Fod: E27
- Kan det bruges i lukkede armaturer? No

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696167779
- Nettovægt: 0,43 kg
- Bruttovægt: 0,48 kg
- Højde: 16,9 cm
- Længde: 7,1 cm
- Bredde: 16,9 cm



Udgivelsesdato:
2026-03-21
Version: 0.1045

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.