

# PHILIPS

## Projectline lamper

### LED-lamper

120 cm

4.000 K naturligt hvidt lys

5.300 lm

Bred lysfordeling



8718696169407



## Professionel kvalitet til dit projekt

Energieffektive LED lysstofrør, professionelle LED'er til forskellige anvendelser. ProjectLine lamper understøtter energibesparelser og kan anvendes til en lang række formål. Bred lysfordeling. Lysstofrøret er velegnet til væg (vandret) og loftsmontage.

### Bæredygtigt valg

- Spar energi, så snart der trykkes på kontakten

### Vælg lys i høj kvalitet

- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen

### Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

# Vigtigste nyheder

## Energibesparende

Med alle energibesparende lyskilder fra Philips opnås der en energibesparelse, så snart der trykkes på kontakten. De udmærker sig alle ved et lavere kilowattforbrug i løbet af deres levetid, men hvor meget der rent

faktisk spares på energiregningen, afhænger af lyskildetype og teknologi.

## Pålidelig kvalitet

Philips holder sine løfter om lyskildernes ydeevne. Du kan stole på, hvad der står på Philips emballagen om lysudbytte, levetid og wattforbrug svarende til glødelamper.

## Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: PVC
- Optikafskærmning/objektivfinish: Opal
- Optikafskærmning/objektivmateriale: Polykarbonat
- Optikafskærmning/objektivform: Buet
- Optikafskærmningstype: Polykarbonat

## Holdbarhed

- Omgivelsestemperaturområde: -10 til +35 °C

## Miljø

- Bæredygtighedsklassificering: Unclassified

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Lysstrømtolerance: -10% / +10%
- Farvekode: 840 Neutral hvid
- Konstant lysudbytte: Nej
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000
- Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer: 0
- Indledende kromaticitet: (0.38,0.38)<5
- Kode for lampeserie: 53S | LED Module, system flux 5300 lm
- Lyskildes motortype: LED
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Armatur til lysstrålespredning: 120°
- Lysstrøm: 5.300
- Maksimalt dæmpningsniveau: Ikke relevant
- Optikmateriale: Polykarbonat
- Optiktype: Bred strålevinkel
- Optiktype til brug udendørs: -
- Reflektormateriale: Aluminium
- Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 1,6
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 106
- Unified Glare Rating – CEN: Not applicable
- Opadrettet lysudbyttegrad: 5

## Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio, Hotel, Restaurant
- Ekstra funktioner: ProjectLine, Sensor, Vandafvisende

### Andre egenskaber

- CE-mærke: Ja
- ENEC-mærke: -
- EU RoHS-godkendt: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

### Effekt

- Indgangsspænding: 220-240
- Startstrøm: 5,5
- Starttid: 0,062
- Effektfaktor (brøk): 0.9

### Strømforbrug

- Effekt: 50
- Tolerance for strømforbrug: +/-10%

### Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 62 mm
- Samlet længde: 1.170 mm
- Samlet bredde: 115 mm

### Service

- Garanti: 1 år

### Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Kabel: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, 0,2 m kabel uden stik
- Tilslutning: 2 push-in-stik, 2-polet
- Lysstyringssystem: -
- Dæmpbar: Nej
- Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
- Driver inkluderet: Ja
- Fikseringsmateriale: Rustfrit stål
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normalt antændelige overflader
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Glødetrådtest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK03 | 0,3 J
- Monteringsanordning: Monteringsbeslag
- Antal forkoblingsenheder: 1 enhed
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 17
- Velegnet til tilfældigt skift: Ikke relevant
- Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel): 1.5/1.5 kV

### Pæren

- Opgraderbar software: Nej

### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696169407
- Nettovægt: 1,17 kg
- Bruttovægt: 1,39 kg
- Højde: 6,6 cm
- Længde: 122 cm
- Bredde: 12 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.207

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)