

PHILIPS

Projectline
Waterproof

LED-lamper

60 cm

2.700 K varmt hvidt lys

2200 lm

Bred lysfordeling



8718696169452



Professionel kvalitet til dit projekt

Vandtætte LED-lamper, vandtæt (vejrbestandig lampe), robust LED-lampe til industriel brug, med bred lysfordeling. ProjectLine Waterproof lamper er robuste (IK06) og beskyttet mod indtrængning af støv og vandsprøjt fra enhver retning (IP65 belysning). Kan monteres på væg (vandret), loft og som pendel. Ideel til generel (arbejds)belysning, opbevaringsområder, garage og kældre pga. dets varme hvide lysudbytte.

Bæredygtigt valg

- Spar energi, så snart der trykkes på kontakten

Vælg lys i høj kvalitet

- Du kan stole på, hvad står på Philips emballagen

Holdbarhed

- Lang levetid op til 15.000 timer

Vigtigste nyheder

Energibesparende

Med alle energibesparende lyskilder fra Philips opnås der en energibesparelse, så snart der trykkes på kontakten. De udmærker sig alle ved et lavere kilowattforbrug i løbet af deres levetid, men hvor meget der rent

faktisk spares på energiregningen, afhænger af lyskildetype og teknologi.

Pålidelig kvalitet

Philips holder sine løfter om lyskildernes ydeevne. Du kan stole på, hvad der står på Philips emballagen om lysudbytte, levetid og wattforbrug svarende til glødelamper.

Lang levetid op til 15.000 timer

Philips' LED teknologi forlænger dine produkters levetid op til 15.000 timer.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: PVC
- Optikafskærmning/objektivfinish: Opal
- Optikafskærmning/objektivmateriale: Polykarbonat
- Optikafskærmning/objektivform: Buet
- Optikafskærmningstype: Polykarbonat

Holdbarhed

- Omgivelsestemperaturområde: -10 til +35 °C

Miljø

- Bæredygtighedsklassificering: Unclassified

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Lysstrømtolerance: -10% / +10%
- Farvekode: 827 Varm hvid
- Konstant lysudbytte: Nej
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2700
- Init. Farvegengivelsesindeks tolerancer: 0
- Indledende kromaticitet: (0.46,0.42)<5
- Kode for lampeserie: 22S | LED Module, system flux 2200 lm
- Lyskildes motortype: LED
- Udskiftelig lyskilde: Nej
- Armatur til lysstrålespredning: 120°
- Lysstrøm: 2.200
- Maksimalt dæmpningsniveau: Ikke relevant
- Optikmateriale: Polykarbonat
- Optiktype: Bred strålevinkel
- Optiktype til brug udendørs: -
- Reflektormateriale: Aluminium
- Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C
- Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 1,6
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 91
- Unified Glare Rating – CEN: Not applicable
- Opadrettet lysudbyttegrad: 10

Diverse

- Specielt designet til: Hotel, Restaurant
- Ekstra funktioner: ProjectLine

Andre egenskaber

- CE-mærke: Ja
- ENEC-mærke: -
- EU RoHS-godkendt: Ja
- Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Effekt

- Indgangsspænding: 220-240
- Startstrøm: 3,6
- Starttid: 0,05
- Effektfaktor (brøk): 0.9

Strømforbrug

- Effekt: 24
- Tolerance for strømforbrug: +/-10%

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 65 mm
- Samlet længde: 575 mm
- Samlet bredde: 120 mm

Service

- Garanti: 1 år

Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP65 | Støvtæt og strålesikker
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret
- Kabel: 2 x 0,75 mm², 0,2 m kabel uden stik
- Tilslutning: 2 push-in-stik, 2-polet
- Lysstyringssystem: -
- Dæmpbar: Nej
- Driver/strømforsyning/transformer: Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
- Driver inkluderet: Ja
- Fikseringsmateriale: Rustfrit stål
- Mærke for brændbarhed: Til montering på normalt antændelige overflader
- Flimmerværdi (PstLM): 1
- Glødetrådtest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s
- Linjefrekvens: 50 or 60
- Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK07 | 2 J, forstærket
- Monteringsanordning: Monteringsbeslag
- Antal forkoblingsenheder: 1 enhed
- Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 33
- Velegnet til tilfældigt skift: Ikke relevant
- Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel): 1.5/1.5 kV

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696169452
- Nettovægt: 0,75 kg
- Bruttovægt: 0,87 kg
- Højde: 7 cm
- Længde: 61,5 cm
- Bredde: 12,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-15
Version: 0.207

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com