

PHILIPS

Halogenspot

Halogen spot 12 V

50 W

GU5.3 sokkel

Varm hvid

Dæmpbar



8718696588789



Imponerende effektbelysning

Halogenspot fra Philips udsender justerbart halogenlys i naturlige og strålende nuancer. Denne halogenlampe er designet til at udsende fokuserede lysstråler, der skaber klare effekter i dit hjem. Den er fuldt ud dæmpbar.

Uovertruffen lyskvalitet

- Kølige stråler beskytter varmfølsomme genstande
- Dekorativ effektbelysning

Kan dæmpes

- Bedste lysdæmpning, så du kan dæmpe lyset og skabe en hyggelig atmosfære

Det økonomiske og miljøvenlige valg

- Dobbelt så lang levetid som en traditionel pære

Vigtigste nyheder

Kølig stråle

Den lavere temperatur foran Philips lyskilden sammenlignet med en normal reflektorlyspære minimerer varmeeffekten på følsomme genstande.

Dekorativ effektbelysning



Dette spot fra Philips er designet til at udsende en fokuseret og klar lysstråle. Brug den til at fremhæve særlige dele af dit hjem, eller kombiner flere spots til mere almen belysning af hjemmet.

Bedste lysdæmpning

Denne pære kan bruges sammen med alle typer lysdæmpere og dæmper ikke bare lyset til 0 %, men skaber også den samme hyggelige atmosfære, som du er vant til fra glødepærer.

Dobbelt så lang levetid



Denne lyskilde lever dobbelt så længe som en almindelig pære. Så den erstatter to lyskilder til en lavere pris og med mindre besvær. Levetiden er baseret på en gennemsnitlig anvendelse på 2,7 timer pr. dag eller 1.000 timer om året.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Pærens form: Retningsbestemt spot
- Fatning: GU5.3
- Teknologi: Halogen
- Lyskildeformkode: MR16
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Diameter: 51 mm
- Højde: 46 mm
- Bredde: 51 mm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 4 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0.8
- Antal tændingscyklusser: 16.000
- Normeret levetid: 4.000

Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Indirekte belysning
- Spredningsvinkel: 36 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 100
- Farvetemperatur: 3000 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 605 lm
- Starttid: 0 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys

Strømforbrug

- Strømfaktor: 1
- Spænding: 12 - 24 V
- Wattforbrug: 50 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 53

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 4.000
- Nominel lysstrøm: 680 lm
- Nominel højeste intensitet: 1000 cd
- Nominel effekt: 50 W

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718696588789
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,07 kg
- Højde: 12 cm
- Længde: 4,9 cm
- Bredde: 14 cm



Udgivelsesdato:
2026-01-31
Version: 0.795

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com