

PHILIPS

Pære

LED

6 W – 40 W

E27

Varm hvid



8718699630805



Oplev varmt hvidt LED lys

En Philips LED pære er det perfekte valg til almindelig belysning. Den giver dig det smukke lys og den holdbarhed, man forventer af en LED pære, men til en attraktiv pris. Lys i dårlig kvalitet virker anstrengende for øjnene, så det er vigtigt at have god belysning i hjemmet. LED belysning fra Philips opfylder selv de strengeste testkriterier – og dermed også vores EyeComfort-krav*

Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Har samme form og størrelse som en standardhalogenpære

Vælg en bæredygtig løsning

- Pærer med lang levetid – holder i op til 15 år

Vigtigste nyheder

Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

Har samme form og størrelse som en standard halogenpære



Med sit smukt formede design og de velkendte mål er dette en moderne, energibesparende standard-LED pære. Den perfekte, bæredygtige erstatning for traditionelle standardhalogenpærer.

Klassificeret til en gennemsnitlig levetid på 15.000 timer



Med en levetid på op til 15.000 timer kan du reducere besværet ved ofte at skulle skifte pærer og nyde en perfekt belysningsløsning i mere end 15 år.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Dæmpbar: Nej

Mål for pære

- Højde: 10,5 cm
- Bredde: 6 cm

Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 10.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 180 °
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 470 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys

Andre egenskaber

- Effektivitet: 78 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8718699630805
- EOC: 871869963080500
- Produktets titel: LED 40W A60 E27 WW 230V FR ND 3CT/6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 6 W
- Svarende til wattforbrug: 40 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 6

Produktmål og -vægt

- Længde: 10,5 cm

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60

**Emballagemål og -vægt [LED 40W
A60 E27 WW FR ND 3CT/6 DISC-A]**

- EAN/UPC – produkt: 8718699630805
- Nettovægt: 0,17 kg
- Bruttovægt: 0,2 kg
- Højde: 11,5 cm
- Længde: 6,1 cm
- Bredde: 14,9 cm

**Emballagemål og -vægt [LED 40W
A60 E27 WW 230V FR ND 3CT/6]**

- EAN/UPC – produkt: 8718699630805
- Nettovægt: 0,23 kg
- Bruttovægt: 0,26 kg
- Højde: 11,5 cm
- Længde: 6,1 cm
- Bredde: 14,9 cm



Udgivelsesdato:
2025-11-01
Version: 0.604

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com